

Céliane™

commandes de volets roulants / ouvrants



CM0043 + enjoliveur + plaque Alu Satiné



CB0430

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 40
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Réf. **Commandes de volets roulants 6 A - 250 V~**

A associer à un enjoliveur (p. 40), support et plaque de finition (p. 50 à 53)

Interrupteur

CM0043 Pour la commande directe de moteurs de volets roulants/stores/bannes

Poussoirs

CM0044 Pour commande par boîtier d'automatisme

CM0045 Pour commande directe de volets roulants

Relais pour commandes groupées

CM0047 Permet de commander simultanément plusieurs volets roulants
A associer à la réf. CM0043
Se monte dans boîte prof. 40 mm

Interrupteur individuel de volets roulants Radio (sans fils) compatible RTS

CM0042 Permet la commande à distance de volets roulants compatibles RTS **somfy**.
Emet par radio les ordres de montée, descente et arrêt au moteur RTS
Portée 50 m en champ libre
Fonctionne avec 1 pile lithium 3 V type CR 2032 fournie
Livré avec support, à associer à un enjoliveur (p. 40) et plaque de finition (p. 50 à 53)
Se fixe directement sur le mur sans boîte d'encastrement

Commande sans contact pour porte et gâche

CM0004 A associer à un enjoliveur (p. 40), support et plaque de finition (p. 50 à 53)
Permet l'ouverture d'une porte par simple passage de la main devant la commande
Différents modes de fonctionnement réglables :
- voyant LED : ON ou OFF
- détection : ≤ 10 cm ou ≤ 30 cm
- mode impulsionnel ou maintenu
- NO, NF ou NO/NF
Possibilité de paramétrer ces réglages à tout moment
Profondeur 25 mm
Alimentation 12-24-48 V=

Prêt-à-Poser connectable : centraliser un volet roulant

Permet de commander 1 volet roulant électrique depuis 1 point de commande sans tirer de fils. L'interrupteur et la commande sont appairés et fonctionnent en radio 2,4 GHz
Avec un pack de démarrage (p. 72), les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix
Produits livrés complets avec plaques de finition
Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires et de centraliser leur commande
Composition :
- 1 interrupteur de volet roulant 230 V~ (fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio). Livré avec coque de protection de chantier
- 1 commande sans fils pour ouvrants. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble
Fonction LED pour indication de batterie faible
CB0430 Blanc (avec plaque Blanc Emaillé)
CN0430 Noir (avec plaque Noir Mat)
CT0430 Titanium (avec plaque Acier Satiné)

Céliane™ with Netatmo

commandes de volets roulants / ouvrants



CT0431 + plaque Noir Météore



CB0433 + plaque Blanc Emaillé



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 40
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Permettent de compléter votre installation connectée, nécessitent l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 72)
Compatibles Zigbee 3.0
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Interrupteur connecté avec Neutre pour volets roulants et stores**

Permet par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control :
- de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique
- de gérer un brise soleil orientable, un store banne
- de gérer les niveaux d'ouvertures
Peut s'associer avec une ou plusieurs commande(s) sans fils pour ouvrants
Alimentation Phase + Neutre 230 V~
Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volets roulants existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
Non compatible avec les installations de volets roulants Radio
Livré avec support, coque de protection de chantier, à équiper d'une plaque de finition (p. 50 à 53)
Installation en multiposte possible

CB0431 Blanc
CN0431 Noir
CT0431 Titanium

Module connecté pour porte de garage et portail

0 676 96 Permet de piloter l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail en local, à distance ou par la voix (via Google Home)
Visualisation de l'état (ouvert/fermé) dans l'App. Home + Control
Peut être piloté par une commande sans fils pour ouvrants, commande sans fils de scénarios (p. 73) ou télécommande réf. 0 676 95
Livré avec 2 capteurs de position filaires, 2 aimants et accessoires de montage
Installation possible dans boîte Plexo IP 55 de dimensions 80 x 80 mm ou supérieure
Équipé de 2 points de fixation sécables

Commandes sans fils pour ouvrants

Permettent la centralisation des volets roulants ou la commande à distance du module connecté pour porte de garage et portail réf. 0 676 96
Permettent de commander jusqu'à 20 interrupteurs pour volets roulants filaires connectés
Associer en tapotant le (ou les) interrupteur(s) pour volets roulants choisis ou en l'associant dans l'App. Home + Control
Livrées avec support et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble
A équiper d'une plaque de finition (p. 50 à 53)
Installation en multiposte possible

Commande sans fils, sans pile, Self-e

Commande autonome et extra-plate

CB0433 Blanc
CN0433 Noir
CT0433 Titanium

Commande sans fils

Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation
Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation
Commande extra-plate
CB0432 Blanc
CN0432 Noir
CT0432 Titanium