



CM0071 + enjoliveur + plaque Bleu Orage

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 40
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Réf.	Interrupteur / poussoir à clé
	A associer à un enjoliveur (p. 40), support et plaque de finition (p. 50 à 53) A équiper du barillet réf. 0 697 95 ou avec barillet européen standard
CM0071	Interrupteur à clé 2 positions 2 contacts NO - 10 A - 230 V Extraction de la clé en position arrêt
CM0072	Poussoir à clé 3 positions Inverseur avec position arrêt - 10 A - 230 V Extraction de la clé en position arrêt
0 697 95	Barillet Barillet européen Livré avec 1 jeu unique de 3 clés
CM0073	Interrupteur à clé pour BAES Permet de commander à distance simultanément la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos de l'éclairage de sécurité Permet de multiplier les points de commande de mise au repos de l'établissement (ex. : un point par accès) A associer impérativement à un enjoliveur (p. 40) pour le fonctionnement du produit. A associer également à un support et plaque de finition (p. 50 à 53) S'utilise en complément des télécommandes multifonctions connectées réf. 0 625 20/21 (p. 1130) ⁽¹⁾

1 : Voir catalogue général édition 2022



CM0201 + enjoliveur + plaque Nickel Satiné



CB0260 + Plaque Hêtre

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 40, 41
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Réf.	Carillons d'ambiance lumineux
	Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes 13 mélodies au choix - 1 mélodie différente par entrée Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant A associer à un enjoliveur (p. 40), support et plaque de finition (p. 50 à 53) Possibilité d'installation en saillie avec réhausse (p. 77)
CM0202	Alimentation 8-12 V~ - 50 Hz avec commande en TBTS Utiliser 1 transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 567) ⁽¹⁾ ou réf. 0 420 25 (p. 677) ⁽¹⁾ Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. CM0031 (p. 54) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 47 (p. 733) ⁽¹⁾
CM0201	Alimentation 230 V~ - 50 Hz Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. CM0031 (p. 54) et voyant réf. CM0220 (p. 76) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 45 (p. 733) ⁽¹⁾
	Prises d'aspiration centralisée Permettent le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée Ne peuvent pas s'associer à un autre mécanisme Céliane pour former un ensemble multiposte Ne nécessitent pas de boîte d'encastrement Se raccordent sur tube Ø51 mm et reçoivent les flexibles Ø38 mm Livrées avec enjoliveur et support, à équiper de plaque de finition 1 poste (p. 50, 51)
	Prise d'aspiration centralisée sans contact Pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par onde de pression) Fonctionne avec les systèmes suivants : - Aldes : modèles Family, Boosty, c.Cleaner, c.Booster et c.Power - Générale d'aspiration : modèle Sonis
CB0260 CN0260 CT0260	<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Titanium
	Prise d'aspiration centralisée avec contact Avec contact électrique Fonctionne avec les systèmes suivants : - Générale d'aspiration - Aldes, c.Dooble - Tréma, Turbix
CB0261 CN0261 CT0261	<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Titanium
CM0261	Kit de raccordement et d'encastrement Comprend les accessoires de raccordement droits et coudés

● Le produit bois présenté sur cette page est certifié PEFC 100% (voir p. 33)
1 : Voir catalogue général édition 2022