

## Céliane™

### sorties de câbles et obturateur



CM0181 + enjoliveur + plaque  
Vert Céladon



0 648 79



Home + Control

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 41  
 Tableau de choix plaques p. 50 à 53

## Céliane™

### commandes de chauffage



CM0250 + enjoliveur + plaque  
Blanc Relief

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 41  
 Tableau de choix plaques p. 50 à 53

A associer à un enjoliveur (p. 41), support et plaque de finition (p. 50 à 53)

#### Réf. Sorties de câble

Livrées avec serre-câble  
A associer à un enjoliveur (p. 41), support et plaque de finition (p. 50, 51)

CM0181 Sortie de câble

CM0183 Sortie de câble équipée de 4 bornes (1,5 mm<sup>2</sup>) automatiques traversantes pour un raccordement facile des appareils en face avant

#### Sortie de câble connectée

Permet de compléter une installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 72)

Compatible Zigbee 3.0

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté  
Permet de contrôler des appareils électriques 3000 W maxi. par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App.

Home + Control

Protégée contre les surcharges

Peut être commandée en ON/OFF par une commande sans fils

Compatible avec le délesteur connecté, réf. 4 121 72 (p. 590)<sup>(1)</sup>

Fonction ON/OFF

Permet :

- de mesurer la puissance instantanée des produits branchés
- de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle
- d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable

Compatible fil pilote 4/6 ordres (dans ce cas, la commande sans fils n'est pas compatible)

Livraison avec coque de protection de chantier

Livraison complète avec enjoliveur, support et plaque intégrée

Pas d'installation en multiposte

0 648 79

0 648 47

0 648 82



○ Blanc

● Noir

● Titane

#### Obturateur

Permet de mettre une fonction en attente  
Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation

Se fixe directement sur support Batibox

CB0210

CN0210

CT0210



○ Blanc

● Noir

● Titanium

1 : Voir catalogue général édition 2022

#### Réf. Commandes pour tout type de chauffage

CM0250



#### Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation

Pour plafonds rayonnants, planchers chauffants directs, chauffage fuel et gaz et climatisation  
Bouton de présélection mode confort réduit  
En hiver : chauffage baissé jusqu'à 4 °C maximum par rapport à la température souhaitée

En été : climatisation diminuée pour une augmentation de maximum 4 °C par rapport à la température souhaitée

Mode hors gel

Plage de réglage de 10 °C à 30 °C

Précision de la régulation +/- 0,5 °C

Contact NO/NF pour la gestion de chauffage ou de climatisation 8 A maxi

#### Commande pour chauffage électrique, fil pilote

CM0252



#### Thermostat d'ambiance fil pilote 230 V~

Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants directs

Plage de réglage de 10 °C à 30 °C

Précision de la régulation +/- 0,5 °C

Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture)

Peut être associé à un gestionnaire d'énergie grâce à son entrée fil pilote

#### Interrupteur horaire programmable

CM0078



Permet la commande du fil pilote d'un chauffage (envoi de 2 ordres confort/réduit ou permet de programmer la marche ou l'arrêt d'un circuit électrique (cafetière, radio,...))

Visualisation permanente du programme en cours

Programme hebdomadaire :

Capacité : 28 programmes maxi

1 sortie par contact inverseur

Puissance maxi 2300 W