



NTH-PRO



0 490 38



0 490 39



Home + Control

Contrôlable :

- en local
- à distance via l'App. Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée)
- par la voix via un assistant vocal

Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet

Température de mesure : de 0 °C à 50 °C, précision +/- 0,1 °C

Température de consigne : de 5 °C à 30 °C avec réglage +/- 0,5 °C

Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)

Sécurité supportée : WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES)

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Thermostat Intelligent Netatmo sans fils**

Le Thermostat Intelligent Netatmo associé à l'App. Home + Control permet de combiner confort et économies d'énergie au quotidien
Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois

Lisibilité optimale grâce à l'écran E-paper

Fonctions :

- Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue
- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Personnalisation des modes Absent et Hors-Gel en cas d'absence prolongée
- Visualisation de l'historique et consultation du Bilan Economies d'Energie personnalisé : pour suivre et optimiser sa consommation d'énergie
- Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO
- Portée jusqu'à 100 m (868 MHz)

NTH-PRO

Composition :

- 1 Thermostat Intelligent 83 x 83 x 22 mm (prof. 46 mm avec le support mobile)
- 1 relais 83 x 83 x 24 mm
- 1 support mobile et 1 support mural
- 1 plaque murale
- 1 adaptateur chaudière
- 1 adaptateur secteur
- 4 adhésifs de couleur
- 3 piles AAA
- 4 vis et 4 chevilles

Réf. **Thermostat Smarther with Netatmo version filaire**

Le Thermostat Smarther with Netatmo associé à l'App. Home + Control permet de combiner confort et économies d'énergie au quotidien
Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles au bois, au fioul, au gaz

Fonctions :

- Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue
- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Personnalisation des modes Absent et Hors-Gel en cas d'absence prolongée
- Visualisation de l'historique et consultation du Bilan Economies d'Energie personnalisé : pour suivre et optimiser sa consommation d'énergie
- Affichage du taux d'humidité
- Boost pour un maximum de confort : permet d'activer le système de chauffage pendant 30, 60 ou 90 minutes, quel que soit le programme en cours et la température ambiante
- Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO
- Portée jusqu'à 100 m (868 MHz)
- Alimentation sur secteur 230 V~
- 2 modules

Montage encastré

1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ maxi)
Pour installation dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 40 mm minimum

0 490 38

0 490 39

○ Blanc

● Noir

Montage saillie

2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ maxi) pour gestion simultanée modes été / hiver

0 490 40

○ Blanc



Vérifier la compatibilité sur
<https://check.netatmo.com>



App. Home + Control disponible sur
Google Play et App Store

