



BT344845



Home + Control

Home + Security



BTMYHOMESERVER1



Home + Control

Produits permettant de rendre compatible une installation BUS MyHOME avec l'App. Home + Control
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Passerelle poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo
	<p>Poste intérieur audio vidéo connecté</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonctions disponibles sur l'App. Home + Security : <ul style="list-style-type: none"> - transfert des appels sur smartphone - permet de commander les principales fonctions du portier vidéo (réception d'appel, ouverture de la gâche, affichage de l'historique des évènements et activation des caméras Netatmo) - permet de piloter les solutions de sécurité Netatmo⁽¹⁾ • Contrôlable : <ul style="list-style-type: none"> - par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d'activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa - à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée) - en local • Permet de commander les fonctions MyHOME via l'App. Home + Control • Caractéristiques produit : <ul style="list-style-type: none"> - écran tactile LCD 5" vertical - système de recentrage de l'image pour une meilleure visualisation du visiteur - fonction répondeur vidéo (mémoire d'image) - équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T - touches d'ouverture de gâche - touches capacitatives pour principales fonctions : décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris - témoins LED de notifications <p>Installation murale en saillie avec support de fixation fourni Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. BT344844</p> <p>○ Blanc ● Noir</p>
BT344845 BT344885	
BT344844	<p>Cordon de raccordement avec connecteur RJ 45</p> <p>Cordon Ethernet RJ 45. Longueur 10 cm Permet de connecter un poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo au réseau Internet local</p>

Réf.	Passerelles modulaires pour MyHOME
	<p>Permettent le pilotage à distance d'une installation MyHOME avec l'App. Home + Control sur smartphone ou tablette Permettent une installation et une programmation simplifiée des produits du système via l'App. Home + Project</p> <p>4 modules. Jusqu'à 175 adresses Extension possible jusqu'à 500 adresses par l'ajout de l'interface réf. F422A (2 maximum)</p> <p>4 modules Pour intégration dans systèmes domotiques tiers (ex. Creston, Control 4...)</p> <p>6 modules</p>
SEPT 2024 F460	
JANVIER 2025 F461	
jusqu'à FIN 2025	
BTMYHOMESERVER1	

Réf.	Interface d'extension
JANVIER 2025 F422A	<p>Interface entre les systèmes basés sur SCS BUS, dédiée à l'extension d'adresses 2 modules</p>

1 : Voir catalogue général édition 2022 p. 598 à 601



MX5220 + enjoliveur + plaque Noir Onyx



Home + Control



Home + Project

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 49**
Tableau de choix plaques **p. 50 à 53**

Commandes BUS compatibles avec l'App. Home + Control, nécessitent l'installation préalable d'une passerelle poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo ou F460
Paramétrage simplifié par l'App. Home + Project

Réf.	Commandes d'éclairage, de volets et scénarios
MX5222	<p> Permet en fonction du paramétrage dans l'App. Home + Project de réaliser jusqu'à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 commandes d'éclairage ON/OFF et variation - 2 commandes de volets roulants - 1 commande de 4 scénarios <p>A équiper :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'enjoliveurs simples ou doubles (p. 49) - d'une bague (p. 49) - d'un support et d'une plaque de finition (p. 50 à 53)
	<p>Actionneur commande 2 relais</p> <p>Actionneur à 2 relais indépendants et 3 fils (avec Neutre) avec commandes intégrées Permet de raccorder 2 circuits lumières :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 A lampes à incandescence/halogène, - 2 A pour transfos ferromagnétiques et électronique - 1 A fluocompacte et LED <p>Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actionneur déporté, présent sur le BUS Permet également de raccorder 1 moteur 2A</p>
MX5230	<p> A équiper :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un enjoliveur (p. 49) - d'une bague (p. 49) - d'un support et d'une plaque (p. 50 à 53)
	<p>Actionneur avec commande intégrée pour volet roulant</p> <p>Puissance maxi du moteur : 460 W - 230 V~ Pilotage de moteurs par interblocage logique de relais ou par envoi d'impulsions Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture Fonctions : stop / montée / descente / rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé Enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande</p>
MX5220	<p> A équiper :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un enjoliveur (p. 49) - d'une bague (p. 49) - d'un support et d'une plaque de finition (p. 50 à 53)
	<p>Détecteur de présence spécial espace de travail</p> <p>Détecteur automatique avec bouton-poussoir intégré Capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons Capteur de luminosité Portée 8 m pour une hauteur d'installation de 1,2 m Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglables IP 41 Consommation 0,5 W en veille Egalement compatible avec la réf. BTMYHOMESERVER1 S'installe dans boîte prof. 40 mm mini</p>
0 672 26	<p> A équiper :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un enjoliveur (p. 49) - d'un support et d'une plaque de finition (p. 50 à 53)