

Ø 322 mm, antivandale

Blanc ○

Source : LED

Puissance absorbée : 16 W


Flux : 1500 Lm

IP55/IK10

Classe II

Certifié NF luminaires

Éligible CEE (BAR-EQ-110 & BAT-EQ-127)



Hublot LED antivandale, Détection HF, paramétrage IR

Référence : **SL532149**

DESCRIPTIF

- Luminaire blanc antivandale rond Ø 322 mm IP55, IK10, Classe II, délivrant un flux lumineux de 1500 Lm pour une efficacité lumineuse de 90 Lm/W avec un IRC > 80 équipé de LED 4000 K.
- Fonctionnement automatique avec détecteur HF intégré + préavis.
- Allumage à 100 % par détection de présence puis préavis par clignotement et maintien du flux à 100 % pendant 5, 10, 15 ou 20 secondes.
- Corps, bague et diffuseur en polycarbonate.
- Vis antivandales à tête ovale.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

- Produit avec réserve de fil importante. Bague fixée par vis antivandales imperdables. Bornes automatiques.
- Luminaire paramétrable sur site grâce à un outil de configuration infrarouge (réf. 088230) permettant la personnalisation des paramètres suivants :
 - paramétrage du mode de fonctionnement : temporisation de 1 s à 60 mn, sensibilité de détection de 1 à 17 m (4 positions) et seuil de luminosité de 0 à 1275 lux.
 - paramétrage du préavis d'extinction : activé ou désactivé, temps d'allumage après préavis (5, 10 ou 20 secondes).
- Luminaire livré avec la configuration usine : 30 s pour la temporisation de l'allumage, position Medium pour la portée et 1275 lux pour le seuil de luminosité.

service Relations Pro

0810 48 48 48

Service gratuit
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128, av. de Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur sarlam.com