

Céliane™

tableau de choix mécanismes et enjoliveurs (suite)

MÉCANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
			Blanc	Noir	Titanium	
DÉTECTEURS (p. 62)						
SANS DÉROGATION	Détecteur 2 fils sans Neutre 100 W LED compatible minuterie modulaire	CM0050	CB0050	CN0050	CT0050	
	Détecteur 3 fils avec Neutre 500 W LED avec option maître/esclave	CM0051				
AVEC DÉROGATION	Détecteur 2 fils sans Neutre 100 W LED compatible minuterie modulaire	CM0050	CB0051	CN0051	CT0051	
	Détecteur 3 fils avec Neutre 500 W LED avec option maître/esclave	CM0051				
CONNECTÉ	Détecteur IP 44 sans fils	Livré complet	0 648 75			
LISEUSE, SPOTS ET BALISAGE (p. 63)						
Liseuse LED	Livrée avec enjoliveur		CB0270 ⁽¹⁾	CN0270 ⁽¹⁾	CT0270 ⁽¹⁾	
Spot orientable	Livré avec enjoliveur		CM0271 Enjoliveur chrome mat			
Spot pour éclairage diffus	Livré avec enjoliveur		CM0272 Enjoliveur opalescent (blanc)			
Spot pour escalier		CM0274	CB0274	CN0274	CT0274	
Voyant de signalisation	Livré avec enjoliveur		CM0276			
Voyant de balisage autonome	Livré avec enjoliveur		CM0281 Enjoliveur opalescent avec bague Titanium			
Détecteur de balisage		CM0278	CB0278	CN0278	CT0278	
COMMANDES DE VENTILATION (p. 64)						
Interrupteur VMC		CM0001	CB6001	CN6001	CT6001	
Poussoir VMC		CM0031				
Interrupteur pour éclairage avec ventilation retardée		CM0014	CB0077	CN0077	CT0077	
Interrupteur variateur pour ventilateur de plafond		CM0015	CB0015	CN0015	CT0015	
CONNECTÉE	Commande sans fils pour VMC A associer au micromodule réf. 0 677 66 (p. 64)	Livrée avec enjoliveur et support	CB0411	CN0411	CT0411	

1 : Flexible et tête Aluminium