

Céliane™

tableau de choix mécanismes et enjoliveurs (suite)

MÉCANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS				
			Blanc	Noir	Titanium	Blanc IP 44 ⁽¹⁾	
CHAUFFAGE (p. 67 à 69)							
CONNECTÉ	Thermostat Intelligent Netatmo sans fils	Livré complet	NTH-PRO	-	-	-	
	Thermostat Smarther with Netatmo version filaire	Livré complet	0 490 38 (encastré)	0 490 39 (encastré)	-	-	
			0 490 40 (saillie)	-	-	-	
Thermostat pour système CVC Smarther AC with Netatmo	Livré complet	0 490 43 (encastré)	0 490 44 (encastré)	-	-		
		0 490 45 (saillie)	-	-	-		
Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation		CM0250	CB0250	CN0250	CT0250	-	
Thermostat d'ambiance fil pilote pour chauffage électrique		CM0252					
Interrupteur horaire programmable 2 ordres		CM0078	CB0078	CN0078	CT0078	-	
SORTIES DE CÂBLE / OBTURATEUR (p. 67)							
Sortie de câble		CM0181	CB0181	CN0181	CT0181	CB8181	
Sortie de câble équipée de bornes de raccordement		CM0183					
CONNECTÉE	Sortie de câble connectée	Livrée complète	0 648 79	0 648 47	0 648 82 (Titane)	-	
Obturateur		-	CB0210	CN0210	CT0210	-	
ASPIRATION CENTRALISÉE (p. 66)							
Prise aspiration centralisée sans contact Non compatible avec plaque multiposte		Livrée avec enjoliveur et support	CB0260	CN0260	CT0260	-	
Prise aspiration centralisée avec contact Non compatible avec plaque multiposte		Livrée avec enjoliveur et support	CB0261	CN0261	CT0261	-	

1 : Utiliser les plaques dédiées à cet usage (p. 51)