

Equivalences références Martin Lunel / Hypra

Prisinter BT de 10 à 125 A

Références Produit Martin Lunel	Equivalences HYPRA
Prises saillie Prisinter métal	
0 541 00 ⁽¹⁾	0 520 12 + 0 520 59
0 541 01 ⁽¹⁾	0 522 13 + 0 520 59
0 541 03 ⁽¹⁾	0 522 14 + 0 529 59
Prises saillie Prisinter plastique	
0 541 24 ⁽¹⁾	0 536 03 + 0 537 49
Prisinter métal	
0 541 40 ⁽¹⁾	0 520 12
0 541 45 ⁽¹⁾	0 520 12
0 541 41 ⁽¹⁾	0 522 13
0 541 46 ⁽¹⁾	0 522 13
0 541 48 ⁽²⁾	0 522 14
0 541 54 ⁽¹⁾	0 529 13
0 541 56 ⁽¹⁾	0 529 14
0 541 62 ⁽¹⁾	0 538 00
0 541 64 ⁽¹⁾	0 538 01
Prisinter plastique	
0 541 66 ⁽¹⁾	0 526 03
Prisinter mobiles caoutchouc	
0 545 10	0 520 92
0 545 11	0 520 92
0 545 21 ⁽¹⁾	-
0 545 23 ⁽¹⁾	-
0 545 24	0 522 94
0 545 25 ⁽¹⁾	0 529 06
0 545 26	0 529 94
0 545 27 ⁽¹⁾	0 537 06
0 545 28	0 538 94

Prises et fiches à brochage domestique, interrupteurs, boutons-poussoirs 3, 10 et 16 A

Références Produit Martin Lunel	Equivalences HYPRA
Prises de courant 16 A	
0 539 00	0 539 03 + 0 539 10
0 539 01	0 539 03
0 539 12	0 461 87 + 0 539 03 + 0 539 10
Fiches plastiques à brochage domestique	
0 539 30	0 539 32
0 539 31	0 539 33
Interrupteurs 10 A - IP 44	
0 455 15 ⁽³⁾	0 242 00
0 455 16 ⁽³⁾	0 277 10
0 455 17 ⁽³⁾	0 277 11
0 455 20 ⁽³⁾	0 277 10
0 455 21 ⁽³⁾	0 277 56
0 455 22 ⁽³⁾	0 277 56
0 455 42 ⁽³⁾	0 277 56 + 0 461 87
Boutons-poussoirs 3 A	
0 455 01 ⁽³⁾	0 242 00 + 0 237 51
0 455 04 ⁽³⁾	0 242 00 + 0 237 51
0 455 03 ⁽³⁾	0 242 00 + 0 237 51
0 455 05 ⁽³⁾	0 242 00 + 0 237 51

1 : Equivalence prisinter Martin Lunel vers Prisinter HYPRA permet de garder la fonction prise verrouillée mais nécessite de fixer un nouveau boîtier (entraxes différents)
 2 : TC = Terre Centrale correspondait à la position de la Terre définie par ML à partir du 3P+T
 3 : Fonctions inter, BP et Va et Vient en ML -> équivalences en commutateurs PR12

Fiches et prises de courant BT et TBT de 10 à 125 A

Références Produit Martin Lunel	Equivalences HYPRA
Fiches BT caoutchouc droites	
0 542 26	0 520 52
0 542 61	0 520 52
0 542 80	0 527 52
0 544 10	-
0 542 27	0 522 53
0 542 29	0 522 54
0 542 62	0 522 53
0 542 64	0 522 54
0 542 81	0 529 53
0 542 83	0 529 54
0 544 11	0 538 53
0 544 13 ⁽²⁾	0 538 54 ⁽³⁾
Fiches BT caoutchouc coudées	
0 542 31	0 521 52
0 542 67	0 521 52
0 542 32	0 521 53
0 542 68	0 521 53
0 542 70	0 521 54
0 542 88	0 528 53
0 542 90	0 528 54
0 544 21	0 538 63
0 544 23	0 538 64
Prises de courant TBT	
0 547 00	0 524 01 + 0 524 19
0547 01	0 524 01 + 0 524 19
0 547 02	0 524 01
0 547 03	0 524 01
0 547 07	0 525 01
0 547 27	0 524 61
0 547 28	0 524 81
Fiches TBT	
0 547 13	0 524 21
0 547 16	0 524 21
0 547 22	0 525 21
0 547 12	0 524 41
0 547 14	0 524 41
0 547 17	0 524 41