

Hypra[®] IP 44 et IP 66/67-55 - BT 16 A

prises à brochage domestique



0 539 03

0 539 11

0 539 38

Tableau de choix p. 98 à 101
Caractéristiques techniques p. 117

Munies d'éclips
Accès direct aux vis par l'arrière

Réf.	Prises fixes
0 539 03	Entraxes de fixation identiques à l'ancienne référence ML 16 A - 2P+T - plastique Fixation sur coffret de prise Hypra avec plaque d'adaptation réf. 0 521 18 IP 44 250 V~ 2P+T IP 66/67-55 Permet l'obtention de l'IP 55 en et hors connexion, volet clipsé et de l'IP 66/67 par verrouillage de la bague 250 V~
0 539 11	2P+T
	Fiche mobile coudée
0 539 33	IP 66/67-55 250 V~ 2P+T
	Fiche mobile droite
0 539 32	IP 66/67-55 250 V~ 2P+T
	Prises mobiles
0 539 38	IP 44 250 V~ 2P+T
0 539 37	IP 66/67-55 250 V~ 2P+T
	Accessoires
0 539 10	Boîtier saillie Entraxes de fixation identiques à l'ancienne référence ML 16 A - 2P+T - plastique 2 entrées pour PE M20
0 521 18	Plaque d'adaptation Pour fixation de prises sur coffrets de prises Hypra Livrée avec vis de fixation

Hypra[®] IP 44 - TBT 16 et 32 A

prises, fiches et prises mobiles



0 525 01 + 0 525 21

0 524 05 + 0 524 19

0 524 61

Tableau de choix p. 98 à 101
Caractéristiques techniques p. 114

Réf.	Prises plastique fixes
16 A 0 524 01	20/25 V~ 2P
32 A 0 525 01	
16 A 0 524 05	20/50 V~ 2P
	Boîtier plastique
0 524 19	Réversible Permet la réalisation de prises saillie Boîtier avec entrée ISO 25 Pour prises TBT 16 et 32 A
	Fiches coudées caoutchouc
16 A 0 524 41	20/25 V~ 2P
0 524 45	20/50 V~ 2P
	Fiches droites plastique
16 A 0 524 21	20/25 V~ 2P
32 A 0 525 21	
16 A 0 524 25	20/50 V~ 2P
	Prises mobiles caoutchouc
16 A 0 524 81	20/25 V~ 2P
0 524 85	20/50 V~ 2P
	Prise mobile plastique
16 A 0 524 61	20/25 V~ 2P
	Accessoire
0 521 19	Plaque d'adaptation Pour fixation de prises sur coffrets de prises Hypra Livrée avec vis de fixation