



0 538 73



0 538 44



0 536 92



0 537 73  
+ 0 538 79

Tableau de choix **p. 98-99**  
Caractéristiques techniques **p. 114**

L'utilisation obligatoire du contact pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche. Prévoir le câble avec un conducteur supplémentaire pour le contact pilote :

- 4 conducteurs pour 2P+T
- 5 conducteurs pour 3P+T
- 6 conducteurs pour 3P+N+T

Si l'installation est réalisée à partir d'une Prisinter ou un coffret Hypra avec interrupteur rotatif à double verrouillage mécanique, le contact pilote n'est pas obligatoire

La continuité de cette installation via un prolongateur doit être obligatoirement réalisée à l'aide d'une Prisinter mobile (p. 105)

Connexion/déconnexion facilitée

### Réf. **Fiches mobiles coudées**

|          |            |                   |
|----------|------------|-------------------|
| Métal    |            | <b>200/250 V~</b> |
| 0 536 72 |            | 2P+T              |
| Métal    | Caoutchouc | <b>380/415 V~</b> |
| 0 538 73 | 0 538 63   | 3P+T              |
| 0 538 74 | 0 538 64   | 3P+N+T            |

### **Fiches mobiles droites**

|           |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| Plastique | Caoutchouc | <b>200/250 V~</b> |
| 0 536 42  | 0 536 52   | 2P+T              |
| 0 536 43  |            | 3P+T              |
|           |            | <b>380/415 V~</b> |
| 0 538 43  | 0 538 53   | 3P+T              |
| 0 538 44  | 0 538 54   | 3P+N+T            |

### **Prises mobiles**

|           |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| Plastique | Caoutchouc | <b>200/250 V~</b> |
| 0 536 82  | 0 536 92   | 2P+T              |
| 0 536 83  |            | 3P+T              |
|           |            | <b>380/415 V~</b> |
| 0 538 83  | 0 538 93   | 3P+T              |
| 0 538 84  | 0 538 94   | 3P+N+T            |

### Réf. **Fiches inclinées**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Plastique | <b>200/250 V~</b> |
| 0 537 72  | 2P+T              |
|           | <b>380/415 V~</b> |
| 0 537 73  | 3P+T              |
| 0 537 74  | 3P+N+T            |

### **Boîtiers**

Réversibles  
Permettent la réalisation de prises saillie 63 A  
2 entrées ISO 32 dont 1 obturée par 1 bouchon B  
32P + 1 entrée ISO 20 obturée par 1 bouchon B 20P  
Pour prises 2P+T / 3P+T / 3P+N+T

Caoutchouc  
0 536 99

### **Bouchon obturateur**

Pour fiches et fiches inclinées 2P+T / 3P+T / 3P+N+T

Coffrets de chantier P 17  
**p. 134**

