

Hypra[®] BT 16 A - IP 66/67-55

prises, fiches et prises mobiles



0 511 50



0 511 61



0 511 80

Tableau de choix p. 100-101
Caractéristiques techniques p. 114, 116

Permettent l'obtention de l'IP 55 en connexion volet rabattu sur la fiche, hors connexion après clipsage du volet
L'IP 66/67 est obtenu bague verrouillée

Réf.	Prises fixes
	Peuvent être utilisées avec les boîtiers
16 A 0 511 26 0 511 27	200/250 V~ 2P+T 3P+T
0 511 30 0 511 31	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Prises à entraxes unifiés fixes
	Peuvent être fixées sur les boîtes d'encastrement réf. 0 577 21/22 (p. 125) Ne peuvent pas être utilisées avec les boîtiers
Plastique 0 511 46 0 511 47	200/250 V~ 2P+T 3P+T
0 511 50 0 511 51	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Boîtiers
	Réversibles Permettent la réalisation de prises saillie Ne peuvent pas être utilisés avec les prises à entraxes unifiés
	Simple 1 entrée ISO 20 Pour prises 2P+T
Plastique 0 520 29 0 522 29	Pour prises 3P+T / 3P+N+T
	Passage 3 entrées ISO 20 dont 1 obturée par 1 bouchon B 20P Pour prises 2P+T
0 520 89 0 522 89	Pour prises 3P+T / 3P+N+T

Réf.	Fiches mobiles droites
Plastique 0 511 56 0 511 57	200/250 V~ 2P+T 3P+T
0 511 60 0 511 61	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Fiches mobiles coudées
Plastique 0 511 06	200/250 V~ 2P+T
0 511 10 0 511 11	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Prises mobiles
Plastique 0 511 76 0 511 77	200/250 V~ 2P+T 3P+T
0 511 80 0 511 81	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Fiches inclinées
Plastique 0 511 86	200/250 V~ 2P+T
0 511 90 0 511 91	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T