

Hypra[®] BT 32 A - IP 66/67-55

prises, fiches et prises mobiles



0 530 50 + 0 529 40



0 530 80



0 529 36

Tableau de choix p. 100-101
Caractéristiques techniques p. 114, 117

Permettent l'obtention de l'IP 55 en connexion volet rabattu sur la fiche, hors connexion après clipsage du volet
L'IP 66/67 est obtenu bague verrouillée

| Réf. | Prises à entraxes unifiés fixes |
|------------------------------------|--|
| | Peuvent être fixées sur les boîtes d'encastrement réf. 0 577 21/22 (p. 125) et sur les boîtiers |
| Plastique 0 530 46 | 200/250 V~ 2P+T |
| 0 530 50 0 530 51 | 380/415 V~ 3P+T 3P+N+T |
| 0 529 26 | 440 V~ 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques |
| | Boîtiers |
| | Réversibles Permettent la réalisation de prises saillie |
| Plastique 0 529 40 | Simple 1 entrée ISO 25 Pour prises 2P+T / 3P+T / 3P+N+T |
| 0 529 90 | Passage 3 entrées ISO 25 dont 1 obturée par 1 bouchon B 25P Pour prises 2P+T / 3P+T / 3P+N+T |
| | Fiches mobiles droites |
| 0 530 56 | 200/250 V~ 2P+T |
| 0 530 60 0 530 61 | 380/415 V~ 3P+T 3P+N+T |
| 0 529 46 | 440 V~ 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques Avec collier d'amarrage Ø12 à 21,5 mm |

| Réf. | Fiches mobiles coudées |
|------------------------------------|--|
| 0 530 06 | 200/250 V~ 2P+T |
| 0 530 10 0 530 11 | 380/415 V~ 3P+T 3P+N+T |
| | Prises mobiles |
| 0 530 76 | 200/250 V~ 2P+T |
| 0 530 80 0 530 81 | 380/415 V~ 3P+T 3P+N+T |
| 0 529 86 | 440 V~ 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques Avec collier d'amarrage Ø12 à 21,5 mm |
| | Fiches inclinées fixes |
| 0 530 90 0 530 91 | 380/415 V~ 3P+T 3P+N+T |
| 0 529 36 | 440 V~ 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques |