

## P 17 - BT 16 et 32 A - IP 66/67

prises, fiches et prises mobiles



5 554 54

5 554 58

5 553 28

## P 17 - BT 63 et 125 A - IP 66/67 et IP 66/67/69

prises, fiches et prises mobiles



Connexion/  
déconnexion facilitée

5 555 59

5 556 59

5 555 29

5 556 89

Caractéristiques techniques p. 127

IK 09  
Matière : plastique

Réf.		Prises saillie
16 A	32 A	Angles possibles 5 ou 25° selon sens d'installation du boîtier. Bouchon d'obturation à commander séparément (p. 104)
5 553 54	5 554 54	
5 553 58	5 554 58	200/250 V~ 2P+T
5 553 59	5 554 59	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T

Réf.		Prises à entraxes unifiés
16 A	32 A	Peuvent se fixer sur plastrons pleins ou pré-perçés (p. 132)
5 553 84	5 554 84	
5 553 88	5 554 88	200/250 V~ 2P+T
5 553 89	5 554 89	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T

Réf.		Fiches mobiles droites
16 A	32 A	200/250 V~ 2P+T
5 553 24	5 554 34	
5 553 28	5 554 38	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
5 553 29	5 554 39	

Réf.		Prises mobiles
16 A	32 A	200/250 V~ 2P+T
5 553 04	5 554 14	
5 553 08	5 554 18	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
5 553 09	5 554 19	

Réf.		Fiches de tableau et fiches inclinées
16 A	32 A	Bouchon d'obturation à commander séparément (p. 100)
0 568 03	0 568 23	
0 568 07	0 568 27	200/250 V~ 2P+T
0 568 08	0 568 28	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T

Réf.		Boîtes d'encastrement pour maçonnerie
0 577 21		IP 55. Permettent l'installation de prises à entraxes unifiés (IP 44 ou IP 66/67) à brochage IEC et/ou prise à brochage domestique réf. 0 576 71 Boîtes d'encastrement avec plastron Pour 2 prises 16 A ou domestique réf. 0 576 71 Pour 1 prise 16 ou 32 A (prise 32 A à fixer horizontalement) ou domestique réf. 0 576 71
0 577 22		

Caractéristiques techniques p. 128

L'utilisation de la broche pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche  
IK 09  
Matière : plastique  
Connexion/déconnexion facilitée

Réf.		Prises saillie
63 A	125 A	Bouchon d'obturation à commander séparément pour les prises 63 A (p. 104)
5 555 58	5 556 58	
5 555 59	5 556 59	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T

Réf.		Prises fixes - 63 A
63 A		Peuvent se fixer sur plastrons réf. 0 577 19 (p. 132)
5 555 88	5 555 89	
		380/415 V~ 3P+T 3P+N+T

Réf.		Prises fixes - 125 A
125 A		Peuvent se fixer sur plastrons réf. 0 577 19 (p. 132)
5 556 88	5 556 89	
		380/415 V~ 3P+T 3P+N+T

Réf.		Fiches mobiles droites
63 A		IP 66/67/69
5 555 28	5 556 28	
5 555 29	5 556 29	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T

Réf.		Prises mobiles
63 A		IP 66/67/69
5 555 08	5 556 08	
5 555 09	5 556 09	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T

Réf.		Fiches inclinées
63 A	125 A	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
5 555 18	5 556 18	
5 555 19	5 556 19	

Autres configurations sur mesure  
**Contactez votre direction régionale**

