

Coffrets métal Atlantic



Caractéristiques techniques p. 164 et catalogue en ligne
Equipements p. 161, 174

IP 66 suivant norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 17079010A
 IK 10 suivant norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
 Nema 4x et Nema 12, 1 porte, 2 portes - Agréés cULus, TÜV
 Atténuation CEM 20 dB (pour une atténuation de 40 à 50 dB à 1 GHz, selon dimensions, nous consulter)
 Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques (gestion thermique, p. 214)
 Revêtement polyester texturé (80 µm). Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
 Porte réversible
 Verrou double barre
 Plaque d'ajour basse. Auto-centrage des équipements
 Réglage en profondeur optionnel à partir de haut. 600 x larg. 600 mm
 Acceptent tous les accessoires Atlantic

Réf.	Coffrets RAL 7035				
	Version verticale				
	Dim. extérieures			Nbre de portes	Poids (kg)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)		
0 355 00 ¹	300	200	160	1	3,7
0 355 09 ²	400	300	160	1	5
0 355 02	400	300	200	1	6,6
0 355 03	500	400	200	1	8,7
0 355 04	600	400	200	1	9,9
0 355 07	500	400	250	1	9,6
0 355 08	600	400	250	1	10,6
0 355 12	700	500	250	1	15
0 355 14	800	600	250	1	21,2
0 355 17	1000	600	250	1	27,8
0 355 18	1000	800	250	1	35,8
0 355 22	700	500	300	1	16
0 355 23	800	600	300	1	22,4
0 355 26	1000	600	300	1	29,6
0 355 27	1000	800	300	1	38
0 355 92	1200	800	300	1	51,9
0 355 93	1200	1000	300	2	57,8
0 355 95	1400	1000	300	2	62
0 355 28	800	600	400	1	32
0 355 29	1000	800	400	1	44,6
0 355 96	1200	800	400	1	51,5
0 355 98	1400	800	400	1	59,6
	Version carrée				
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Nbre de portes	Poids (kg)
0 355 05 ²	300	300	160	1	6
0 355 30	300	300	200	1	4,8
0 355 31	400	400	200	1	6,8
0 355 32	500	500	250	1	11,4
0 355 10	600	600	250	1	15,2
0 355 15	800	800	250	1	30
0 355 20	600	600	300	1	16,2
0 355 24	800	800	300	1	32,2
0 355 91	1000	1000	300	2	50,9
0 355 94	1200	1200	300	2	67,9
0 355 36	600	600	400	1	25,8
0 355 97	1200	1200	400	2	74,1
	Version horizontale				
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Nbre de portes	Poids (kg)
0 355 01	300	400	200	1	5,9
0 355 06	400	600	250	1	11,1
0 355 33	800	1000	250	2	37,2
0 355 21	600	800	300	2	25,8
0 355 37	600	1000	300	2	31,6
0 355 34	800	1000	300	2	40
0 355 90	1000	1200	300	2	57,6

Réf.	Coffrets RAL 7035 avec porte vitrée					
	Verre trempé teinté					
	Dim. extérieures			Dim. du regard		Poids (kg)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 354 92	400	300	200	300	128	6,6
0 354 93	500	400	200	400	228	8,6
0 354 94	600	400	250	500	228	11,8
0 354 95	700	500	250	600	328	14,5
0 354 96	800	600	300	700	428	21
0 354 97	1000	800	300	850	628	35,4

1 : Sans ajour. Livré avec plaque pleine
 2 : Sans ajour

Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale