

Coffrets métal Atlantic

équipements



Caractéristiques techniques p. 164-165

Réf.	Portes internes métalliques RAL 7035			
	Pour coffrets		Dimensions utiles portes	
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)
0 363 15	400	300	334 x 248	306 x 242
0 363 16	500	400	434 x 348	406 x 342
0 363 17	600	400	534 x 348	506 x 342
0 363 18	700	500	634 x 448	606 x 442
0 363 19	800	600	734 x 548	706 x 542
0 363 20	1000	600	934 x 548	906 x 542
0 363 21	1000	800	934 x 748	906 x 742
0 363 22	1200	600	1134 x 548	1106 x 542
0 363 23	1200	800	1134 x 748	1106 x 742

Se montent directement dans les coffrets Atlantic métal et inox IP xxB
 Porte réversible avec axes charnières imperdables
 Verrou double barre
 Acceptent les barillets à clé et autres empreintes
 Distance entre la porte du coffret et la porte interne : 59 mm
 Montage non compatible avec glissières de réglage en profondeur 0 367 43/44/45

Réf.	Socles monoblocs RAL 7016	
	Hauteur 200 mm - Trappes frontales et latérales	
	Pour coffrets profondeur 300 mm	
	Larg. coffrets (mm)	Poids (kg)
0 363 00	600	6
0 363 01	800	6,7
0 363 02	1000	7,4
0 363 03	1200	10,1
	Pour coffrets profondeur 400 mm	
0 363 40	600	8,7
0 363 41	800	10,2
0 363 43	1200	13,6

Réf.	Toits RAL 7035		
	Pour coffrets		Poids (kg)
	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
0 365 51	300	200	1,2
0 365 52	400	200	1,4
0 365 53	400	250	1,8
0 365 54	500	250	2
0 365 55	600	250	2,5
0 365 56	600	300	3
0 365 57	800	300	3,6
0 365 58	1000	300	4,7
0 365 59	1200	300	5,6
0 365 60	800	400	5,5
0 365 61	1200	400	6,8

Acier
 Réglage possible 20 mm à l'avant ou à l'arrière

Réf.	Plaques Cabstop IP 55			
	Plaques passe-câbles			
	Entrées de câble constituées d'une mâchoire serre-câble assurant la tenue mécanique, et de zones élastomères assurant l'étanchéité			
	Perforable directement avec le câble (sans outil)			
	Épouse parfaitement le câble			
	Polypropylène ignifugé RAL 7035			
	2 possibilités de montage :			
	- direct sur ajour des coffrets Atlantic			
	- sur surface plane avec kit réf. 0 364 98			
	Livrées avec :			
	- bouchons de condamnation permettant d'obturer une entrée percée, tout en garantissant l'IP 55			
	- outils de débrayage du câble			
	Nbre d'entrées ø5 à 14 (mm)	Nbre d'entrées ø14 à 24 (mm)	Nbre de réserves	Montage direct sur ajour coffrets Atlantic larg. (mm)
0 364 94	13	1	-	300
0 364 95	13	1	1	400
0 364 96	28	2	1	500-1000
0 364 97	28	2	2	600-800-1200

Kit de montage
 0 364 98 Kit pour plaques Cabstop
 Permet le montage de 2 plaques Cabstop : réf. 0 364 94 ou 95, et 0 364 96 ou 97 (ci-dessus)
 Livré avec visserie isolante. IP 55 conservé

Entrées de câbles pour coffrets Atlantic Larg. 600 ou 800 mm
 0 329 46 Plaque d'ajour à balai IP 43 (passage 385 x 30 mm)