

# Armoires Altis™ assemblables métal



Exemple d'armoire larg. 1000 mm avec 1 porte



Exemple d'armoire larg. 1000 mm avec 2 portes, panneaux 0 472 62



Poignée 0 347 72 (p. 208)



0 473 62

**Caractéristiques techniques p. 198 et catalogue en ligne**

IP 55 selon norme EN/IEC 60529, LCIE n° 74367-562119. IK 10 selon norme EN/IEC 62262, Nema 12, 12 K

Revêtement polyester texturé (ép. 60 µm)

Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques. Porte réversible. Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre

Pour les armoires deux portes, fermeture double barre sans montant central (porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points)

Ajour bas (plaques passe-câbles à commander séparément)

Panneau arrière démontable

Anneaux et cornières de levage à commander séparément

Réf.	Armoires RAL 7035			
	Profondeur 400 mm			
	Dim.		Poids (kg)	Nbre de portes
	Haut. (mm)	Larg. (mm)		
0 472 00	1200	600	59	1
0 472 01	1200	800	69	1
0 472 02	1800	400	56	1
0 472 03	1800	600	71	1
0 472 04	1800	800	84	1
0 472 05 <sup>1</sup>	1800	1000	97	1
0 472 06	1800	1000	101	2
0 472 07	1800	1200	124	2
0 472 08	2000	400	66	1
0 472 09	2000	600	89	1
0 472 10	2000	800	88	1
0 472 11 <sup>1</sup>	2000	1000	103,7	1
0 472 12	2000	1000	108,5	2
0 472 13	2000	1200	135,2	2
	Profondeur 500 mm			
0 472 20	1600	600	70,4	1
0 472 21	1600	800	81	1
0 472 22	1600	1200	124,5	2
0 472 23	1800	400	55	1
0 472 24	1800	600	74,3	1
0 472 25	1800	800	86	1
0 472 26 <sup>1</sup>	1800	1000	99,3	1
0 472 27	1800	1200	131,4	2
0 472 28	2000	400	57,5	1
0 472 29	2000	600	79,2	1
0 472 30	2000	800	92,7	1
0 472 31 <sup>1</sup>	2000	1000	106	1
0 472 32	2000	1000	110,7	2
0 472 33	2000	1200	138	2
0 472 34	2000	1600	147	2

Réf.	Armoires RAL 7035 (suite)			
	Profondeur 600 mm			
	Dim.		Poids (kg)	Nbre de portes
	Haut. (mm)	Larg. (mm)		
0 472 40	1200	600	67,6	1
0 472 41	1200	800	78,4	1
0 472 45	1600	800	88,2	1
0 472 47	1800	600	79,3	1
0 472 48	1800	800	93,1	1
0 472 49 <sup>1</sup>	1800	1000	106,4	1
0 472 50	1800	1200	137,4	2
0 472 51	2000	400	60,1	1
0 472 52	2000	600	83,2	1
0 472 53	2000	800	98	1
0 472 54 <sup>1</sup>	2000	1000	112,3	1
0 472 55	2000	1000	117	2
0 472 56	2000	1200	144,3	2
0 472 57	2000	1600	150,5	2
	Profondeur 800 mm			
0 472 80	2000	400	63,2	1
0 472 81	2000	600	86,7	1
0 472 82	2000	800	102,2	1
0 472 83 <sup>1</sup>	2000	1000	116,8	1

Armoires RAL 7035 porte vitrée					
Panneau arrière démontable Verre trempé teinté					
	Profondeur 600 mm			Dim. regard	
	Dim.		Poids (kg)	Haut. (mm)	Larg. (mm)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)			
0 473 62	2000	600	91,7	1775	375
0 473 63	2000	800	110,4	1775	575
	Profondeur 800 mm				
0 473 91	2000	600	95,2	1775	375
0 473 92	2000	800	114,6	1775	575

1 : Livrée avec recentrage de porte

**Armoires Altis assemblables métal sur mesure**  
**Contactez votre direction régionale**

**Distribution dans armoires Altis p. 192**

**CEM pour armoires Altis**  
**Voir catalogue en ligne sur legrand.fr**