

Armoires Altis™

accessoires d'éclairage



Caractéristiques techniques p. 213

Réf.	Eclairage
0 363 84	230 V - 50 Hz / 60 Hz - IP 20 - IK 06 - RAL 7035 Contact de porte à commander séparément : - pour Atlantic et Marina réf. 0 363 13 - pour Altis réf. 0 476 28 Montage horizontal. Possibilité de montage vertical à l'aide de montants Lina 25 (voir notice sur legrand.fr) Avec interrupteur Technologie LED. Classe II. Orientable 60° Montage dans coffret largeur 400 mm mini Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2 m Fixation par vis avec pattes de fixation fournies (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)
0 482 32	Avec prise 2P+T 11 W fluorescent. Classe I Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique Montage dans coffret largeur 500 mm mini Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 0 363 79 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)
0 363 81	Avec détecteur de présence Détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte) Technologie LED. Classe II. Orientable 120° Montage dans coffret largeur 500 mm mini Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2 m Fixation : - par vis avec pattes de fixation réf. 0 363 79 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable) - magnétique sur coffrets métal Atlantic et armoires métal Altis
0 363 82	Avec prise 2P+T et détecteur de présence Détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (non compatible avec un contact de porte) Technologie LED. Classe I. Orientable 120° Montage dans coffret largeur 600 mm mini Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2 m Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 0 363 79 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)
0 363 79	Pattes de fixation pour éclairage Permettent la fixation des éclairages dans les coffrets Atlantic et Marina et dans les armoires Marina et Altis Jeu de 2
0 476 28	Contact de porte 3 A - 1 contact NF - 1 contact NO Permet par exemple, dès l'ouverture de la porte d'une armoire, la coupure des appareils de gestion thermique et l'alimentation de l'éclairage Pour armoires Altis

Armoires Altis™

accessoires



Caractéristiques techniques p. 213

Réf.	Rails sur porte																
0 477 15 0 477 16 0 477 17	Fixation sur porte-torons Rails sur porte A fixer avec réf. 0 477 18 (à commander séparément) ou directement sur profilés réf. 0 477 19/20/21 Pour porte Larg. (mm) 600 800 1000																
0 477 18	Patte équerre Pour rail sur porte																
0 477 19 0 477 20 0 477 21	Profilés pour accessoire de porte Permet le bridage de câbles par collier ou la fixation de goulotte Lina 25 ou rail sur porte Montage horizontal ou vertical Pour porte Larg. (mm) 600 800 1000																
0 476 45 ¹ 0 476 46 0 476 47	Pochettes à plans métal RAL 7012. Fixation sur porte-torons Reçoivent documents format A3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pour portes Larg. (mm)</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Dim. intérieures Larg. (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600/800/1000</td> <td>275</td> <td>425</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>275</td> <td>450</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>275</td> <td>650</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Pour portes Larg. (mm)	Haut. (mm)	Dim. intérieures Larg. (mm)	Prof. (mm)	600/800/1000	275	425	50	600	275	450	100	800	275	650	100
Pour portes Larg. (mm)	Haut. (mm)	Dim. intérieures Larg. (mm)	Prof. (mm)														
600/800/1000	275	425	50														
600	275	450	100														
800	275	650	100														
0 365 81	Pochette autocollante plastique pour plans RAL 7035 - Ouverte <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dim. extérieures</th> <th colspan="2">Dim. intérieures</th> <th rowspan="2">Prof. (mm)</th> </tr> <tr> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>165</td> <td>260</td> <td>130</td> <td>230</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Dim. extérieures		Dim. intérieures		Prof. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	165	260	130	230	18		
Dim. extérieures		Dim. intérieures		Prof. (mm)													
Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)														
165	260	130	230	18													
0 477 07 0 477 08 0 477 09	Tablettes écrites RAL 7012. 3 positions horizontale ou inclinée Encombrement sous porte 45 mm Pour armoires Larg. (mm) 600 800 1000																
0 474 29	Tablette télescopique RAL 7035. Se fixe directement sur le bâti d'une armoire assemblage profondeur 600 mm Charge maxi : 50 kg																
0 473 02	Arrêt de porte Arrêt en fin de course de la porte (90° ou 115°) Fixation directe sur le bâti de l'armoire																

1 : Se montent également sur armoire Marina

Autres pochettes à plans p. 180