

Osmoz composables : têtes non lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation (suite)

IP 69



Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne

Equipées d'une bague de serrage
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf.	Boutons tournants	Positions
Manette IP 69		
0 239 02	● Vert	2 positions fixes - 45°
0 239 03	● Noir	
0 239 04	● Gris	
0 239 05	● Rouge	2 positions fixes - 45°
0 239 06	● Vert	
0 239 07	● Noir	
0 239 08	● Gris	
0 239 09	● Noir	2 positions avec rappel - 45°
0 239 13	● Noir	2 positions avec rappel - 45°
0 239 15	● Noir	2 positions fixes - 90°
0 239 18	● Noir	2 positions fixes - 90°
0 239 21	● Rouge	3 positions fixes - 45°
0 239 22	● Vert	
0 239 23	● Noir	
0 239 24	● Gris	
0 239 26	● Noir	3 positions gauche rappel au centre - 45°
0 239 27	● Noir	3 positions droite rappel au centre - 45°
0 239 28	● Noir	3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°
0 239 29	● Noir	3 positions fixes - 90°
Levier IP 69		
Levier noir		
0 239 30		2 positions fixes - 45°
0 239 31		2 positions avec rappel - 45°
0 239 32		2 positions fixes - 45°
0 239 34		2 positions fixes - 90°
0 239 35		2 positions fixes - 90°
0 239 40		3 positions fixes - 45°
0 239 41		3 positions gauche rappel au centre - 45°
0 239 42		3 positions droite rappel au centre - 45°
0 239 43		3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°

Réf.	Boutons tournants (suite)	Positions
Clé (n° 455) IP 69		
Bouton noir		
0 239 50 ¹		2 positions fixes - 45°
0 239 51 ¹		2 positions fixes - 45°
0 239 52 ¹		2 positions rappel au centre - 45°
0 239 53 ¹		2 positions fixes - 90°
0 239 54 ¹		2 positions fixes - 90° Extraction clé dans les 2 positions
0 239 55 ¹		2 positions fixes - 90° Extraction clé dans les 2 positions
0 239 60 ¹		3 positions fixes - 45°
0 239 61 ¹		3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°
0 239 62 ¹		3 positions droite rappel au centre - 45°
0 239 63 ¹		3 positions fixes - 90° Extraction clé dans les 3 positions
0 239 64 ¹		3 positions fixes - 90°
Coup de poing à accrochage		
Pousser-tirer coupure d'urgence IP 69		
0 238 72	● Rouge - Ø40	
0 238 76	● Noir - Ø40	
Pousser-tirer arrêt d'urgence IP 69		
Conforme à la norme ISO 13850		
0 238 74	● Rouge - Ø40	
0 238 95	● Rouge - Ø54	Avec visualisation de l'état "STOP - I"
Pousser-tourner coupure d'urgence IP 69		
0 238 80	● Rouge - Ø32	
0 238 81	● Noir - Ø32	
0 238 82	● Rouge - Ø40	
0 238 83	● Noir - Ø40	
Pousser-tourner arrêt d'urgence IP 69		
Conforme à la norme ISO 13850		
0 238 85	● Rouge - Ø40	
A clé n° 455 coupure d'urgence IP 69		
0 238 91	● Rouge - Ø40	
A clé n° 455 arrêt d'urgence IP 69		
0 238 92	● Rouge - Ø40 - conforme à la norme ISO 13850	

1 : Le point d'extractibilité de la clé est symbolisé par "1".