

# Osmoz composables : têtes non lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation (suite)



0 239 90



0 239 89



0 238 61

Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne

Equipées d'une bague de serrage  
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf. **Applications spéciales**

**Manipulateurs IP 65**

Livrés avec étrier 3 positions  
S'utilisent avec bloc 0 229 56 à commander séparément (p. 282)

- 0 239 90 2P à rappel
- 0 239 92 2P à rappel, verrouillé en 0
- 0 239 91 2P stable
- 0 239 93 2P stable, verrouillé en 0
- 0 239 96 4P à rappel

- 0 239 98 4P à rappel, verrouillé en 0

- 0 239 97 4P stable

- 0 239 99 4P stable, verrouillé en 0

**Bouton potentiométrique IP 65**

Potentiomètre non fourni

**Bouton à armement mécanique (BAM) IP 65**

Tête à impulsion, bouton affleurant Course 10 mm  
Ne nécessite pas l'usage d'un bloc  
Longueur de réglage de 26 à 46 mm panneau / bloc

- 0 238 61 ● Rouge
- 0 238 62 ● Vert
- 0 238 63 ● Bleu
- 0 238 66 ● Noir

Positions

A → 0 ← B

A - 0 - B

A  
↓  
C → 0 ← D

A

B

C - 0 - D

A

B

# Osmoz composables : têtes lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation



IP 69

Tête + étrier (p. 282) + bloc (p. 282)



Tête + sous-ensemble (p. 281)



0 240 02



0 240 73



0 240 09

Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne

Equipées d'une bague de serrage  
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf. **Têtes à impulsion**

**Affleurant IP 69**

- 0 240 00 ○ Blanc
- 0 240 01 ● Rouge
- 0 240 02 ● Vert
- 0 240 03 ● Bleu
- 0 240 04 ● Jaune

**Dépassant IP 69**

- 0 240 11 ● Rouge
- 0 240 12 ● Vert

**Têtes double touches**

**Affleurant/Affleurant**

Rouge marqué "0", vert marqué "I"  
0 240 70 ●● Vert/Rouge IP 66

**Affleurant/Dépassant**

Rouge marqué "0", vert marqué "I"  
0 240 73 ●● Vert/Rouge IP 66  
0 240 76 ●● Vert/Rouge IP 67

**Affleurant/Affleurant**

Sans marquage  
0 240 71 ●● Vert/Vert IP 66

**Têtes "pousser-pousser"**

Têtes à accrochage

**Affleurant IP 69**

- 0 240 21 ● Rouge
- 0 240 22 ● Vert

**Dépassant IP 69**

- 0 240 26 ● Rouge
- 0 240 27 ● Vert

**Têtes "super-affleurant"**

Trou de perçage Ø30 mm  
Le bouton ne dépasse que de 3 mm

**Impulsion IP 66**

- 0 240 08 ● Rouge
- 0 240 09 ● Vert

**"Pousser-pousser" IP 66**

Têtes à accrochage  
0 240 40 ● Rouge  
0 240 49 ● Vert