

Osmoz composables : têtes lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation (suite)

IP 69



0 240 33



0 240 60



0 240 82



0 241 62



0 241 64



0 246 00



0 246 01



0 246 02



0 246 03



0 246 04

Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne

Equipées d'une bague de serrage
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf.	Boutons tournants	Positions
Manette IP 69		
0 240 31	● Rouge	2 positions fixes - 45°
0 240 32	● Vert	
0 240 33	● Noir	
0 240 35	● Rouge	2 positions fixes - 45°
0 240 36	● Vert	
0 240 37	● Noir	
0 240 41	● Rouge	2 positions fixes - 90°
0 240 42	● Vert	
0 240 43	● Noir	
0 240 51	● Rouge	3 positions fixes - 45°
0 240 52	● Vert	
0 240 53	● Noir	
0 240 54	● Rouge	3 positions droite rappel au centre - 45°
0 240 55	● Vert	
0 240 56	● Noir	
0 240 57	● Rouge	3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°
0 240 58	● Vert	
0 240 59	● Noir	
0 240 60	● Noir Levier IP 69	2 positions fixes - 45°
0 240 61	● Noir	3 positions fixes - 45°

Coup de poing à accrochage

Pousser-tirer IP 69	
0 240 80	● Rouge - coupure d'urgence Ø40
0 240 82	● Rouge - arrêt d'urgence Ø40 Conforme à la norme ISO 13850
Pousser-tourner IP 69	
0 240 91	● Rouge - coupure d'urgence Ø40

Voyants IP 69

0 241 60	○ Blanc
0 241 61	● Rouge
0 241 62	● Vert
0 241 63	● Bleu
0 241 64	● Jaune

Réf.	Voyants monobloc
Ne nécessitent pas l'usage d'un bloc	
Avec LED intégrée IP 69	
0 246 00	○ Blanc - 24 V~/=
0 246 01	● Rouge - 24 V~/=
0 246 02	● Vert - 24 V~/=
0 246 03	● Bleu - 24 V~/=
0 246 04	● Jaune - 24 V~/=
0 246 05	○ Blanc - 130 V~
0 246 06	● Rouge - 130 V~
0 246 07	● Vert - 130 V~
0 246 08	● Bleu - 130 V~
0 246 09	● Jaune - 130 V~
0 246 10	○ Blanc - 230 V~
0 246 11	● Rouge - 230 V~
0 246 12	● Vert - 230 V~
0 246 13	● Bleu - 230 V~
0 246 14	● Jaune - 230 V~



Modes de montage et caractéristiques techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr