

LBplus

tableau de sélection rapide

	252	254	404	256	258	408	634
ELEMENTS DROITS LBPLUS - TYPE A							
Longueur 3 m - 2 et 2+2 prises	ZU75150101	ZU75160101	ZU75200101	ZU75170101	ZU75180101	ZU75220101	ZU75240101
Longueur 3 m - 4 et 4+4 prises	ZU75160102	ZU75160102	ZU75200102	ZU75180102	ZU75180102	ZU75220102	ZU75240102
Longueur 1,5 m - 2 et 1+1 prises	ZU75200111	ZU75200111	ZU75200111	ZU75220111	ZU75220111	ZU75220111	ZU75240111
ELEMENTS DROITS LBPLUS - TYPE B							
Longueur 3 m - 4 et 4+4 prises	ZU75350102H	ZU75360102H	ZU75400102H	ZU75370101H	ZU75380101H	ZU75420101H	ZU75440101H
Longueur 3 m - 6 et 6+6 prises	ZU75360103H	ZU75360103H	ZU75400103H	ZU75380102H	ZU75380102H	ZU75420102H	ZU75440102H
Longueur 1,5 m - 2 et 1+1 prises	ZU75400111H	ZU75400111H	ZU75400111H	ZU75420111H	ZU75420111H	ZU75420111H	ZU75440111H
BLOCS D'ALIMENTATION							
Bloc d'alimentation standard femelle + embout	ZU75161001	ZU75161001	ZU75201003	ZU75221003	ZU75221003	ZU75221003	ZU75241003
Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout	ZU75161002	ZU75161002	ZU75201004	ZU75221004	ZU75221004	ZU75221004	ZU75241004
Bloc d'alimentation intermédiaire	ZU75201151	ZU75201151	ZU75201151	ZU75221151	ZU75221151	ZU75221151	ZU75241151
COMPOSANTS DE LA GOULOTTE							
Joint flexible réduit	ZU75201263	ZU75201263	ZU75201263	ZU75221263	ZU75221263	ZU75221263	ZU75241263
CONNECTEURS DE DÉRIVATION MONOPHASÉS À PHASE FIXE (10 A)							
Connecteur 10 A avec câble de 1 m - L1-N H05VVF	ZU75005011	ZU75005011	ZU75005011	ZU75005011	ZU75005011	ZU75005011	ZU75005011
Connecteur 10 A avec câble de 1 m - L2-N H05VVF	-	ZU75005012	ZU75005012	ZU75005012	ZU75005012	ZU75005012	ZU75005012
Connecteur 10 A avec câble de 1 m - L3-N H05VVF	-	ZU75005013	ZU75005013	ZU75005013	ZU75005013	ZU75005013	ZU75005013
Connecteur 10 A avec câble de 1 m - L-N2 H05VVF	-	ZU75005014	ZU75005014	ZU75005014	ZU75005014	ZU75005014	ZU75005014
Connecteur 10 A avec câble de 3 m - L1-N H05VVF	ZU75005021	ZU75005021	ZU75005021	ZU75005021	ZU75005021	ZU75005021	ZU75005021
Connecteur 10 A avec câble de 3 m - L2-N H05VVF	-	ZU75005022	ZU75005022	ZU75005022	ZU75005022	ZU75005022	ZU75005022
Connecteur 10 A avec câble de 3 m - L3-N H05VVF	-	ZU75005023	ZU75005023	ZU75005023	ZU75005023	ZU75005023	ZU75005023
Connecteur 10 A avec câble de 3 m - L-N2 H05VVF	-	ZU75005024	ZU75005024	ZU75005024	ZU75005024	ZU75005024	ZU75005024
Connecteur 10 A avec câble de 1 m - L1-N FG16OM16	ZU75005031	ZU75005031	ZU75005031	ZU75005031	ZU75005031	ZU75005031	ZU75005031
Connecteur 10 A avec câble de 1 m - L2-N FG16OM16	-	ZU75005032	ZU75005032	ZU75005032	ZU75005032	ZU75005032	ZU75005032
Connecteur 10 A avec câble de 1 m - L3-N FG16OM16	-	ZU75005033	ZU75005033	ZU75005033	ZU75005033	ZU75005033	ZU75005033
Connecteur 10 A avec câble de 1 m - L-N2 FG16OM16	-	ZU75005034	ZU75005034	ZU75005034	ZU75005034	ZU75005034	ZU75005034
Connecteur 10 A avec câble de 3 m - L1-N FG16OM16	ZU75005041	ZU75005041	ZU75005041	ZU75005041	ZU75005041	ZU75005041	ZU75005041
Connecteur 10 A avec câble de 3 m - L2-N FG16OM16	-	ZU75005042	ZU75005042	ZU75005042	ZU75005042	ZU75005042	ZU75005042
Connecteur 10 A avec câble de 3 m - L3-N FG16OM16	-	ZU75005043	ZU75005043	ZU75005043	ZU75005043	ZU75005043	ZU75005043
Connecteur 10 A avec câble de 3 m - L-N2 FG16OM16	-	ZU75005044	ZU75005044	ZU75005044	ZU75005044	ZU75005044	ZU75005044
CONNECTEURS DE DÉRIVATION À SÉLECTION DE PHASE (16 A)							
Connecteur 16 A à sélection de phase	ZU75005000	ZU75005000	ZU75005000	ZU75005000	ZU75005000	ZU75005000	ZU75005000
Connecteur 16 A + 1 fusible (5 x 20 - 6,3 A) inclus	ZU75005100	ZU75005100	ZU75005100	ZU75005100	ZU75005100	ZU75005100	ZU75005100
Connecteur 16 A + à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5) ⁽¹⁾	ZU75005200	ZU75005200	ZU75005200	ZU75005200	ZU75005200	ZU75005200	ZU75005200
Connecteur 16 A + à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5) + câble de 3 m H05VVF ⁽¹⁾	ZU75005220	ZU75005220	ZU75005220	ZU75005220	ZU75005220	ZU75005220	ZU75005220
Connecteur 16 A + à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5) + câble de 3 m FG16OM16 ⁽¹⁾	ZU75005270	ZU75005270	ZU75005270	ZU75005270	ZU75005270	ZU75005270	ZU75005270
CONNECTEURS DE DÉRIVATION TRIPHASÉS (16 - 25 A)							
Connecteur de dérivation triphasé 16 A	-	ZU75005005	ZU75005005	ZU75005005	ZU75005005	ZU75005005	ZU75005005
Connecteur triphasé 25 A	-	ZU75007005	ZU75007005	ZU75007005	ZU75007005	ZU75007005	ZU75007005
Connecteur triphasé 25 A à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5) ⁽¹⁾	-	ZU75007205	ZU75007205	ZU75007205	ZU75007205	ZU75007205	ZU75007205
Connecteur triphasé 25 A + à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5) + rail 4 modules DIN ⁽¹⁾	-	ZU75007206	ZU75007206	ZU75007206	ZU75007206	ZU75007206	ZU75007206
Connecteur triphasé 25 A avec rail 8 modules DIN	-	ZU75007207	ZU75007207	ZU75007207	ZU75007207	ZU75007207	ZU75007207
Connecteur triphasé 25 A avec rail 4 modules DIN	-	ZU75007006	ZU75007006	ZU75007006	ZU75007006	ZU75007006	ZU75007006
SUPPORTS							
Support de suspension 60 kg (LBplus - Type A)	ZU75003000	ZU75003000	ZU75003000	ZU75003000	ZU75003000	ZU75003000	ZU75003000
Support de suspension 60 kg (LBplus - Type B)	ZU75003004	ZU75003004	ZU75003004	ZU75003004	ZU75003004	ZU75003004	ZU75003004
Piton pour lampe	ZU75003001	ZU75003001	ZU75003001	ZU75003001	ZU75003001	ZU75003001	ZU75003001
Bague	ZU75003002	ZU75003002	ZU75003002	ZU75003002	ZU75003002	ZU75003002	ZU75003002
"Queue de cochon" pour chaîne	ZU75003005	ZU75003005	ZU75003005	ZU75003005	ZU75003005	ZU75003005	ZU75003005
Support pour voie de câble	ZU75003006	ZU75003006	ZU75003006	ZU75003006	ZU75003006	ZU75003006	ZU75003006
Câble en acier de 5 m avec serrage auto-bloquant	ZU75003008	ZU75003008	ZU75003008	ZU75003008	ZU75003008	ZU75003008	ZU75003008
Support avec câble en acier de 3 m	ZU75003009	ZU75003009	ZU75003009	ZU75003009	ZU75003009	ZU75003009	ZU75003009
Réhausse sur les supports pour une installation au sol	ZU75003007	ZU75003007	ZU75003007	ZU75003007	ZU75003007	ZU75003007	ZU75003007
ACCESSOIRES							
Contact mobile 16 A	-	ZU75105000	ZU75105000	ZU75105000	ZU75105000	ZU75105000	ZU75105000
Code kit fenêtre	-	-	-	ZU75105001	ZU75105001	ZU75105001	ZU75105001
Voie de câble PVC	ZU71000104	ZU71000104	ZU71000104	ZU71000104	ZU71000104	ZU71000104	ZU71000104

1 : Fusibles non fournis