

LBplus

tableau de sélection éléments droits

		Type A 1 point d'accroche tous les 3 m maximum	Type B 1 point d'accroche tous les 7 m maximum
	LBplus		— Séparation métallique intermédiaire
252	2 conducteurs 25 A		
254 - 404	4 conducteurs 25-40 A		
256	6 conducteurs 25 A		
258 - 408	8 conducteurs 25-40 A		
634	4 conducteurs 63 A		

LBplus

connecteurs 10 A



Tableau de choix p. 298
Exemple d'installation p. 302

Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Réf.	Connecteurs monophasés 10 A avec phase fixe			
	Avec câble de 1 m			
ZU75005011	L1-N	Type de câble H05VVF	Repérage couleur ■	Poids (kg) 0,16
ZU75005012	L2-N			
ZU75005013	L3-N			
ZU75005014	L-N2			
	Avec câble de 3 m			
ZU75005021	L1-N	Type de câble H05VVF	Repérage couleur ■	Poids (kg) 0,38
ZU75005022	L2-N			
ZU75005023	L3-N			
ZU75005024	L-N2			
	Avec câble sans halogène de 1 m			
ZU75005031 ¹	L1-N	Type de câble FG16OM16	Repérage couleur ■	Poids (kg) 0,2
ZU75005032 ¹	L2-N			
ZU75005033 ¹	L3-N			
ZU75005034 ¹	L-N2			
	Avec câble sans halogène de 3 m			
ZU75005041 ¹	L1-N	Type de câble FG16OM16	Repérage couleur ■	Poids (kg) 0,48
ZU75005042 ¹	L2-N			
ZU75005043 ¹	L3-N			
ZU75005044 ¹	L-N2			

¹ : Connecteur 10 A aux dimensions identiques au connecteur 16 A réf. ZU75005000