



Tableau de choix p. 303

Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Réf. Elements droits avec BUS					
Longueur 3 m					
		In (A)	Conducteurs	Prises	Poids (kg)
ZU75160102D	LBD252	25	2	4	3,2
ZU75170102D	LBD254	25	4	4+4	3,2
ZU75180102D	LBD256	25	6	4+4	3,9
ZU75200102D	LBD402	40	2	4	3,7
ZU75220102D	LBD406	40	6	4+4	4,8
ZU75240102D	LBD632	63	2	4+2	4,8
Longueur 1,5 m					
ZU75200111D	LBD402	40	2	2	2
ZU75220111D	LBD406	40	6	1+1	2,5
ZU75240111D	LBD632	63	2	1+1	2,5

Blocs d'alimentation					
Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câbles Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble					
Blocs d'alimentation standard femelle + embout					
					Poids (kg)
ZU75161001D	Pour élément droit LBD 252				0,45
ZU75201001D	Pour élément droit LBD 402				0,85
ZU75221001D	Pour élément droit LBD 254/256/406				0,9
ZU75241001D	Pour élément droit LBD 632				0,9
Blocs d'alimentation fin de ligne mâle + embout					
					Poids (kg)
ZU75201002D	Pour élément droit LBD 252 et LBD 402				1,2
ZU75221002D	Pour élément droit LBD 254/256/406				1,2
ZU75241002D	Pour élément droit LBD 632				1,2
Blocs d'alimentation intermédiaire					
Le bloc d'alimentation central peut être utilisé pour alimenter la canalisation depuis le milieu de la ligne, ce qui réduit la chute de tension en bout de ligne et/ou facilite l'installation lorsque le point d'alimentation électrique se trouve près du centre de la ligne Pour chaque bloc d'alimentation intermédiaire, les embouts sont inclus (droite + gauche)					
					Poids (kg)
ZU75201151D	Pour élément droit LBD 252 et LBD 402				4
ZU75221151D	Pour élément droit LBD 254/256/406				4,15
ZU75241151D	Pour élément droit LBD 632				4,25

Réf. Coudes flexibles			Poids (kg)
ZU75201261D	Pour LBD 252 et LBD 402		2,25
ZU75221261D	Pour LBD 254/256/406		2,35
ZU75241261D	Pour LBD 632		2,45

Connecteurs de dérivation avec BUS de données uniquement			Repère couleur	Poids (kg)
ZU75005014D	Connecteur 10 A BUS de données uniquement avec câble 1 m D1-D2 H05VVF			0,16
ZU75005034D	Connecteur 10 A BUS de données uniquement avec câble 1 m D1-D2 FG16OM16			0,16

Connecteurs d'alimentation et de dérivation de données			Repère couleur	Poids (kg)
Connecteurs				
ZU75005005D	Connecteur 16 A avec BUS DALI avec câble 1 m L1-N H05VVF			0,16
ZU75005006D	Connecteur 16 A avec BUS DALI avec câble 1 m L1-N FG16OM16			0,16
Kits connecteurs				
ZU75005007D	Kit connecteur 16 A avec sélection de phase (L-N) + connecteur 10 A uniquement BUS de données Avec câble 1 m 3 x 1,5 ² (H05VVF)			0,16
ZU75005008D	Kit connecteur 16 A avec sélection de phase (L-N) + connecteur 10 A uniquement BUS de données Avec câble 1 m 3 x 1,5 ² (FG16OM16)			0,16

Supports de fixation p. 301

LBplus data
Version peinte disponible sur demande