

Mini canalisations (MS)

éléments droits 63 à 100 A



ZU51530101

Norme de référence : IEC 61439-6
 Température de référence : 40 °C
 Épaisseur : 0,8 mm
 Dimensions : 39 x 97 mm
 Nombre de conducteurs : 4 avec section identique 3P+N
 Matériau conducteur « ignifugé » conformément à l'EN 60332-3
 Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20 % de fibre de verre, qui garantit un degré auto-extinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10

Réf. Eléments droits

IP 40 pour les versions avec prises, IP 55 avec obturateur et embout pour jonction IP 55 pour les versions sans prises

MS63 (63 A)		
	L (m)	Prises
ZU51530101	3	3+3
ZU51530116	2	2+2
ZU51530115	1,5	1+1
ZU51530114	1	1+1
ZU51530112	<1,5	*
ZU51530113	>1,5	*
MS100 (100 A)		
	L (m)	Prises
ZU51510101	3	3+3
ZU51510116	2	2+2
ZU51510115	1,5	1+1
ZU51510114	1	1+1
ZU51510112	<1,5	*
ZU51510113	>1,5	*
MS160 (160 A)		
	L (m)	Prises
ZU51520101	3	3+3
ZU51520116	2	2+2
ZU51520115	1,5	1+1
ZU51520114	1	1+1
ZU51520112	<1,5	*
ZU51520113	>1,5	*

* Prises à définir en fonction de la longueur de l'élément

Mini canalisations (MS)

coudes



ZU51511261

Réf. Coudes flexibles - IP 55

ZU51511261	MS63 Joint flexible
ZU51511261	MS100 Joint flexible
ZU51521261	MS160 Joint flexible