

XL³ 4000

choix des équipements pour montage sur platine

Appareil	Version	Position	Configuration	Raccordement	Commande rotative/motorisée	XL ³ 4000 - 24 modules								XL ³ 4000 - 36 modules					XL ³ 4000 Gaine à câbles	
						Rehausse	Dispositif de fixation	Platine	Plastron métal pour appareil				Dispositif de fixation	Platine	Plastron pour appareil			Platine	Plastron pour appareil	
									Haut. (mm)	1/4 de tour	Vis	Serrure			Haut. (mm)	Vis	Serrure			
DPX ³ 630	fixe	verticale	1 à 3 app. non diff.	avant	-	-	-	0 206 20	400	0 208 20	0 209 20	-	-	0 206 70	400	0 209 70	-	-	-	
			1 à 3 app. non diff.	avant ou arrière	avec ou sans	0 207 50 ⁽¹⁾	0 207 20	0 207 85	400	0 208 20	0 209 20	-	0 207 70	0 207 85	400	0 209 70	-	-	-	
			1 à 3 app. avec diff.	avant	-	-	-	0 206 22	600	0 208 22	0 209 22	-	-	0 206 72	600	0 209 72	-	-	-	
			1 à 3 app. avec diff.	avant ou arrière	avec ou sans	0 207 50 ⁽¹⁾	0 207 22	0 207 86	600	0 208 22	0 209 22	-	0 207 72	0 207 86	600	0 209 72	-	-	-	
		avec ou sans diff. aval	avant	-	-	-	0 206 23	300	0 208 23	0 209 21	-	-	-	-	-	-	-	-		
		avec ou sans diff. aval	avant ou arrière	avec ou sans	-	-	0 207 93	300	-	0 209 23	-	-	-	-	-	-	-	-		
	extractible	verticale	inverseur de sources	avant ou arrière	avec ou sans cde motorisée	0 207 50 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	0 210 67	-	-	-	-	-	-		
			inverseur de sources	avant ou arrière	avec ou sans cde motorisée	0 207 50 ⁽¹⁾	-	0 210 73	600	-	0 210 76	-	-	-	-	-	-	-		
	débrochable	verticale	1 à 2 app. non diff.	avant ou arrière	avec ou sans	-	0 210 60	400	-	-	0 210 64	-	-	-	-	-	-	-		
			1 à 2 app. avec diff.	avant ou arrière	avec ou sans	-	0 210 61	600	-	-	0 210 65	-	-	-	-	-	-	-		
		horizontale	avec ou sans diff. aval	avant ou arrière	avec ou sans cde rotative	-	-	0 207 98	300	-	-	0 212 17	-	-	-	-	-	-		
			avec ou sans diff. aval	avant ou arrière	commande motorisée	-	-	0 207 98	300	-	-	0 212 18	-	-	-	-	-	-		
		verticale	non diff.	avant ou arrière	avec ou sans cde rotative	0 207 50	0 210 60	0 210 62	400	-	-	0 210 70	-	-	-	-	-	-		
			non diff.	avant ou arrière	commande motorisée	0 207 50	0 210 60	0 210 62	400	-	-	0 210 72	-	-	-	-	-	-		
		horizontale	avec ou sans diff. aval	avant ou arrière	avec ou sans cde rotative	0 207 50	0 210 61	0 210 63	600	-	-	0 210 71	-	-	-	-	-	-		
			avec ou sans diff. aval	avant ou arrière	commande motorisée	-	-	0 207 98	300	-	-	0 212 19	-	-	-	-	-	-		
		verticale	inverseur de sources	avant ou arrière	-	0 207 50	-	0 210 66	400	-	-	0 210 68	-	-	-	-	-	-		
			inverseur de sources	avant ou arrière	commande motorisée	0 207 50	-	0 210 66	400	-	-	0 210 69	-	-	-	-	-	-		
horizontale	inverseur de sources	avant ou arrière	-	0 207 50	-	0 210 73	600	-	-	0 210 74	-	-	-	-	-	-				
	inverseur de sources	avant ou arrière	commande motorisée	0 207 50	-	0 210 73	600	-	-	0 210 75	-	-	-	-	-	-				
DPX-IS 630	fixe	verticale	appareil seul	avant ou arrière	-	-	0 206 07	300	0 208 07	0 209 07	-	-	0 206 57	300	0 209 57	-	-			
			horizontale	appareil seul	avant ou arrière	-	-	0 206 19	300	-	0 209 19	-	-	-	-	-	-			
DPX-IS 1600	fixe	verticale	appareil seul	prises avant	-	-	0 211 00	400	-	0 211 13	-	-	-	-	-	-				
			appareil seul	prises arrière	-	-	0 211 06	400	-	0 211 13	-	-	-	-	-					
		horizontale	appareil seul	-	-	0 211 00	400	-	0 208 36	-	-	-	-	-						
DPX ³ 1600	fixe	verticale	non diff.	prises avant	-	-	0 211 00	400	0 211 10	0 211 11	-	-	0 211 02	400	0 211 12	-	-			
			non diff.	prises avant	cde rotative ou motorisée	0 207 50 ⁽¹⁾⁽²⁾	-	0 211 04	400	-	0 211 14	-	-	-	-	-	-			
			non diff.	prises arrière	-	0 207 50 ⁽¹⁾⁽²⁾	-	0 211 06	400	0 211 10	0 211 11	-	-	0 211 03	400	0 211 12	-	-		
			non diff.	prises arrière	cde rotative ou motorisée	0 207 50 ⁽¹⁾⁽²⁾	-	0 211 06	400	-	0 211 14	-	-	-	-	-	-			
		horizontale	non diff.	prises avant	-	-	0 211 00	400	0 208 34	0 209 34	-	-	0 211 02	400	0 209 84	-	-			
			non diff.	prises avant	commande motorisée	-	-	0 211 00	400	-	0 209 36	-	-	-	-	-	-			
			non diff.	prises arrière	commande motorisée	-	-	0 211 00	400	-	0 209 35	-	-	-	-	-	-			
			non diff.	prises arrière	-	0 207 50 ⁽¹⁾⁽²⁾	-	0 207 36	400	0 208 34	0 209 34	-	-	-	-	-	-			
	débrochable	verticale	non diff.	prises avant	-	-	0 211 05	600	-	-	0 211 15	-	-	-	-	-				
			non diff.	prises avant	cde rotative ou motorisée	-	-	0 211 05	600	-	-	0 211 16	-	-	-	-				
		horizontale	non diff.	prises arrière	-	-	0 207 35	400	-	-	0 212 34	-	-	-	-	-				
			non diff.	prises arrière	cde rotative ou motorisée	-	-	0 207 35	400	-	-	0 212 35	-	-	-	-				
			inverseur de sources	prises arrière	-	-	0 206 87	800	-	-	0 212 34 x 2	-	-	-	-					
			inverseur de sources	prises arrière	commande motorisée	-	-	0 206 87	800	-	-	0 212 35 x 2	-	-	-	-				
DMX ³ 1600 - 42/50 kA 3P et 4P	fixe	verticale	appareil seul	-	-	-	0 207 80	600	-	-	0 210 84	-	0 207 81	600	-	0 210 86	0 207 79 ⁽³⁾	0 210 80 ⁽³⁾		
			2 appareils	-	-	-	-	-	-	-	-	0 207 81	600	-	0 210 88	-	-			
	débrochable	verticale	appareil seul	-	-	-	0 207 80	600	-	-	0 210 85	-	0 207 81	600	-	0 210 87	0 207 79 ⁽³⁾	0 210 81 ⁽³⁾		
			2 appareils	-	-	-	-	-	-	-	-	0 207 81	600	-	0 210 89	-	-			
DMX ³ 2500 - 50/65 kA 3P et 4P	fixe	verticale	appareil seul	-	-	-	0 207 51	600	-	-	0 209 38	-	0 207 52	600	-	0 209 48	-			
			appareil seul	-	-	-	0 207 53	600	-	-	0 209 38	-	0 207 54	600	-	0 209 48	-			
DMX ³ 2500 - 100 kA 3P et DMX ³ 4000 3P	fixe	verticale	appareil seul	-	-	-	0 207 51	600	-	-	0 209 38	-	0 207 52	600	-	0 209 48	-			
			appareil seul	-	-	-	0 207 53	600	-	-	0 209 38	-	0 207 54	600	-	0 209 48	-			
DMX ³ 2500 - 100 kA 4P et DMX ³ 4000 4P	fixe	verticale	appareil seul	-	-	-	0 207 51	600	-	-	0 209 39	-	0 207 52	600	-	0 209 48	-			
			appareil seul	-	-	-	0 207 53	600	-	-	0 209 39	-	0 207 54	600	-	0 209 48	-			

1 : Pas de réhausse si commande motorisée
 2 : 2 jeux de réhausse en cas de platine réglable
 3 : uniquement en 3P