

# XL<sup>3</sup> 800

armoires de distribution



Cotes d'encombrement **p. 337**

IP 43 - IK 08 avec kit et porte

IP 40 - IK 08 avec porte

IP 30 - IK 07 sans porte

Enveloppes métal

Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800 A

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C

Pour installation dans les ERP

Capacité 24 et 36 modules par rangée

RAL 7035 (socle RAL 7004)

Livrées à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne

Réf.	Armoires à équiper				
	Livrées avec socle, hauteur : 100 mm				
	<b>Largeur 660 mm</b>				
	24 modules par rangée				
	Haut.		Larg.		
	totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)	Prof. (mm)
0 204 03	1550	1400	660	600	230
0 204 04	1950	1800	660	600	230
	<b>Largeur 910 mm</b>				
	Peuvent intégrer une gaine à câbles				
	36 ou 24 modules (si gaine à câbles interne)				
	totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)	Prof. (mm)
0 204 08	1550	1400	910	850	230
0 204 09	1950	1800	910	850	230

Réf.	Gaines à câbles internes				
	<b>Kits gaines à câbles internes</b>				
	Se montent à droite ou à gauche à l'intérieur des armoires de largeur 910 mm				
	Ensembles comprenant montant et accessoires de montage				
	Permettent de réaliser une gaine à câbles de largeur utile 250 mm				
	Pour armoire hauteur 1550 mm, réf. 0 204 08/58				
	Pour armoire hauteur 1950 mm, réf. 0 204 09/59				
	<b>Dispositifs de fixations</b>				
0 206 78	Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical				
0 206 79	Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical avec différentiel				
	<b>Plastrons à charnières et serrures</b>				
	Prédécoupés pour DPX <sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel				
	Pour gaine à câbles interne hauteur 1550 ou 1955 mm				
0 204 48	Pour gaine à câbles interne hauteur 1550 ou 1955 mm				
0 204 49	Pour gaine à câbles interne hauteur 1550 ou 1955 mm				

Réf.	Portes				
	Livrées avec poignées à barillet interchangeable (p. 338) à commander séparément				
	Distance plastron/porte :				
	- métal : 67 mm				
	- vitrée : 63 mm				
	Pour armoire				
	haut. (mm)		larg. (mm)		
	Métal	Vitrée			
0 212 53	0 212 63		1550	660	
0 212 54	0 212 64		1950	660	
0 212 58	0 212 68		1550	910	
0 212 59	0 212 69		1950	910	

Réf.	Gaines à câbles externes				
	<b>Gaines latérales</b>				
	S'associent à droite ou à gauche				
	Livrées avec un socle hauteur 100 mm et accessoires de jumelage				
	Haut.		Larg.		
	totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)	Prof. (mm)
0 204 23	1550	1400	460	400	230
0 204 24	1950	1800	460	400	230
	<b>Dispositifs de fixation</b>				
	Pour DPX-IS 630 vertical				
	Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical				
	Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical avec différentiel				
	<b>Plastrons à charnières et serrures</b>				
	Prédécoupés pour DPX-IS 630				
	Prédécoupés pour DPX <sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel				
	<b>Portes</b>				
	Pour gaine à câbles hauteur 1550 mm				
	Pour gaine à câbles hauteur 1950 mm				

Réf.	Kit IP 43				
0 201 30	Livré prêt à l'emploi - longueur 5,5 m pour coffrets (largeur 660 et 910 mm), armoires et gaines à câbles				

Equipements de distribution et plastrons **p. 339**  
Accessoires de câblage **p. 338**  
Répartition **p. 416 à 428**

Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur **catalogue en ligne**