

XL³ 800

armoires de distribution IP 55



0 204 54



0 204 59



0 204 74

Cotes d'encombrement p. 337

IP 55 avec porte IK 08
 Enveloppes métal
 Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630 A
 Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C
 Pour installation dans les ERP
 Capacité 24 et 36 modules par rangée
 RAL 7035 (socle RAL 7004)
 Jumelage horizontal
 Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé

Réf.	Armoires à équiper				
	Livrées avec socle, hauteur 100 mm Livrées sans flancs latéraux				
	Largeur 700 mm 24 modules par rangée				
	Haut.		Larg.		
	totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)	Prof. (mm)
0 204 53	1595	1400	700	600	225
0 204 54	1995	1800	700	600	225
	Largeur 950 mm Peuvent intégrer une gaine à câbles 36 ou 24 modules (si gaine à câbles intégrée)				
0 204 58	1595	1400	950	850	225
0 204 59	1995	1800	950	850	225
	Flancs latéraux Jeu de 2 flancs				
0 204 68	Pour armoire hauteur 1595 mm				
0 204 69	Pour armoire hauteur 1995 mm				

Réf.	Gaines à câbles internes				
	Kits gaine à câbles interne Se montent à droite ou à gauche à l'intérieur des armoires de largeur 950 mm Ensembles comprenant cloison, montant et accessoires de montage Permettent de réaliser une gaine à câbles de largeur utile 250 mm				
0 204 28	Pour armoire hauteur 1550 mm, réf. 0 204 08/58				
0 204 29	Pour armoire hauteur 1950 mm, réf. 0 204 09/59				
	Dispositifs de fixation				
0 206 78	Pour DPX ³ 630 vertical				
0 206 79	Pour DPX ³ 630 vertical avec différentiel				
	Plastrons à charnières et serrures Prédécoupés pour DPX ³ 630 avec ou sans différentiel				
0 204 48	Pour gaine à câbles interne hauteur 1550 ou 1595 mm				
0 204 49	Pour gaine à câbles interne hauteur 1950 ou 1995 mm				

Réf.	Portes		
	Livrées avec poignées à barillet interchangeable (p. 338) à commander séparément Distance plastron/porte métal : 48 mm		
	Pour armoire		
	Métal	haut. (mm)	larg. (mm)
0 212 73		1595	700
0 212 74		1995	700
0 212 78		1595	950
0 212 79		1995	950
	Gaines à câbles externes		
	Gaines latérales S'associent à droite ou à gauche avec kit de jumelage Livrées sans flancs latéraux avec un socle hauteur 100 mm		
	Haut.		Larg.
	totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)
0 204 73	1595	1400	500
0 204 74	1995	1800	500
	utile (mm)	Prof. (mm)	
	400	225	
	400	225	

Réf.	Dispositifs de fixation				
0 206 27	Pour DPX-IS 630 vertical				
0 206 28	Pour DPX ³ 630 vertical				
0 206 29	Pour DPX ³ 630 vertical avec différentiel				
	Plastrons à charnières et serrures prédécoupés pour DPX³ 630 avec ou sans différentiel				
0 204 43	Pour gaine à câbles externe hauteur 1550 ou 1595 mm				
0 204 44	Pour gaine à câbles externe hauteur 1950 ou 1995 mm				
	Plastrons à charnières et serrures prédécoupés pour DPX-IS 630				
0 204 41	Pour gaine à câbles externe hauteur 1550 ou 1595 mm				
0 204 42	Pour gaine à câbles externe hauteur 1950 ou 1995 mm				
	Portes				
0 204 83	Pour gaine à câbles externe hauteur 1595 mm				
0 204 84	Pour gaine à câbles externe hauteur 1995 mm				

Réf.	Accessoires
0 205 85	Kit d'étanchéité IP 55 en cas de jumelage - longueur 2 x 10 m
0 204 86 ¹	Kit de jumelage
0 204 82	Anneaux de levage Jeu de 2

1 : Enveloppes hauteur 1095 et 1295 mm, utiliser 2 kits
 Enveloppes hauteur 1595 mm, utiliser 3 kits
 Enveloppes hauteur 1995 mm, utiliser 4 kits