

XL³ 400

choix des équipements

Appareil	Fixation	Position	Configuration		Dispositif de fixation	Platine	Plastron pour appareil			
							Hauteur (mm)	Métal	Isolant	
MONTAGE SUR RAIL MODULAIRE										
DX ³ < 63 A	Coffret ou armoire	verticale	-		0 202 06 0 202 01	-	150	0 203 00	0 203 50	
	Gaine à câbles	verticale	-		0 202 03	-	150	0 203 03	0 203 53	
DX ³ > 63 A	Coffret ou armoire	verticale	-		0 202 06 0 202 01	-	200	0 203 01	0 203 51	
	Gaine à câbles	verticale	-		0 202 03	-	200	0 203 04	-	
Vistop 63 à 160 A	Coffret ou armoire	verticale	-		0 202 06 0 202 01	-	200	0 203 01	0 203 51	
KIT BRANCHEMENT À PUISSANCE LIMITÉE (TARIF BLEU)										
Monophasé	Coffret ou armoire	-	-		0 202 30	4 011 81/91 4 011 82	400	-	compris	
Triphasé	Coffret ou armoire	-	-		0 202 31	comprise	400	-	compris	
KIT BRANCHEMENT À PUISSANCE SURVEILLÉE (TARIF JAUNE)										
DPX-IS 250 et DPX ³ 250	Coffret ou armoire	verticale	différentiel ou non différentiel		-	0 202 27	2 x 300	2 x 0 203 10 ⁽³⁾	2 x 0 203 60	
DPX ³ 250	Coffret ou armoire	horizontale	différentiel ou non différentiel		-	0 202 39	200	0 203 17	0 203 66	
	Gaine à câbles	verticale	différentiel ou non différentiel		-	0 202 47	400	0 203 27	-	
DPX-IS 630 et DPX ³ 630	Coffret ou armoire	verticale	avec ou sans différentiel aval		-	0 202 33	400 600	0 203 07 0 203 23	-	
DPX ³ 630	Coffret ou armoire	verticale	avec ou sans différentiel aval		-	0 202 36	600	0 203 23	0 203 73	
	Gaine à câbles	verticale	avec ou sans différentiel aval		-	0 202 37	800	0 203 29	-	
MONTAGE SUR PLATINE										
DPX ³ 160 (Panachage possible avec DPX ³ 250)	Coffret ou armoire	verticale	sans commande motorisée latérale	non différentiel	-	0 202 11 + 4 210 71	300	0 203 10 ⁽³⁾	0 203 60	
				différentiel	-	0 202 11 + 4 210 73				
			avec commande motorisée latérale		-	0 202 11 + 4 210 68				
				commande rotative directe ⁽¹⁾	-	0 202 09				
				inverseur de sources manuel ⁽²⁾	-	0 202 11 + 4 210 58				
				différentiel ou non différentiel	-	0 202 13				
DPX ³ 250 (Panachage possible avec DPX ³ 160)	Coffret ou armoire	verticale	sans commande motorisée latérale	non différentiel	-	0 202 11 + 4 210 72	300	0 203 10 ⁽³⁾	0 203 60	
				différentiel	-	0 202 11 + 4 210 74				
			avec commande motorisée latérale		-	0 202 11 + 4 210 69				
				commande rotative directe ⁽¹⁾	-	0 202 09				
				inverseur de sources manuel ⁽²⁾	-	0 202 11 + 4 210 58				
				différentiel ou non différentiel	-	0 202 15				
DPX-IS 250	Coffret ou armoire	verticale		appareil seul centré	-	0 202 05	300	0 203 10 ⁽³⁾	0 203 60	
				appareil seul	-	0 202 17 + 0 262 39				
DPX ³ 630	Coffret ou armoire	verticale		1 appareil non différentiel	-	0 202 20	400	0 203 20	0 203 70	
				appareil seul centré aval	-	0 202 21				
				1 appareil avec différentiel	-	0 202 22				
				avec différentiel aval centré	-	0 202 23				
		horizontale		sans différentiel aval	-	0 202 25	300	0 203 25	-	-
				appareil seul	-	0 202 28				
				avec différentiel aval	-	0 202 29				
				appareil seul	-	0 202 07				
DPX-IS 630	Coffret ou armoire	verticale		appareil seul	-	0 202 07	300	0 203 07	-	

1 : Si besoin, utiliser uniquement les portes galbées
 2 : Si montage en haut ou bas d'armoire, utiliser un plastron hauteur 200 mm réf. 0 202 15
 3 : Si montage de cache-bornes, utiliser un plastron hauteur 400 mm réf. 0 203 11
 4 : Sans commande rotative ni commande sur porte