

XL³ 400

coffrets et armoires de distribution



Cotes d'encombrement **p. 351**

Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 400 A
 Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP (jusqu'à 100 kVA pour les coffrets Classe II)
 Capacité 24 modules par rangée
 RAL 7035 (socle RAL 7004)
 Porte à commander séparément
 Livrés à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)
 Pour tenue en environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne

Réf. Coffrets métal

IP 43 - IK 08 avec kit et porte
 IP 40 - IK 08 avec porte
 IP 30 - IK 07 sans porte

A équiper

Réf.	Haut.		Larg.		Prof. (mm)
	totale (mm)	plastronnable (mm)	totale (mm)	utile (mm)	
0 201 03	600	550	575	515	175
0 201 04	750	700	575	515	175
0 201 05	900	850	575	515	175
0 201 06	1050	1000	575	515	175
0 201 07	1200	1150	575	515	175
0 201 08	1500	1450	575	515	175

Gaines à câbles externes

Réf.	totale (mm)	plastronnable (mm)	totale (mm)	utile (mm)	Prof. (mm)
0 201 23	600	550	310	250	175
0 201 24	750	700	310	250	175
0 201 25	900	850	310	250	175
0 201 26	1050	1000	310	250	175
0 201 27	1200	1150	310	250	175
0 201 28	1500	1450	310	250	175

Armoires métal

IP 43 - IK 08 avec kit et porte
 IP 40 - IK 08 avec porte
 IP 30 - IK 07 sans porte
 Livrées avec socle hauteur 100 mm

A équiper

Réf.	Haut.		Larg.		Prof. (mm)
	totale (mm)	plastronnable (mm)	totale (mm)	utile (mm)	
0 201 18	1600	1450	575	515	175
0 201 19	1900	1750	575	515	175

Gaines à câbles externes

Réf.	totale (mm)	plastronnable (mm)	totale (mm)	utile (mm)	Prof. (mm)
0 201 38	1600	1450	310	250	175
0 201 39	1900	1750	310	250	175

Réf. Coffrets isolants

IP 43 - IK 07 avec kit et porte
 IP 40 - IK 07 avec porte
 IP 30 - IK 04 sans porte
 Classe II

A équiper

Livrés avec fond actif recevant le système de répartition avec barres en C

Réf.	Haut.		Larg.		Prof. (mm)
	totale (mm)	plastronnable (mm)	totale (mm)	utile (mm)	
0 201 53	600	550	575	515	175
0 201 54	750	700	575	515	175
0 201 55	900	850	575	515	175
0 201 56	1050	1000	575	515	175
0 201 57	1200	1150	575	515	175

Gaines à câbles externes

Réf.	totale (mm)	plastronnable (mm)	totale (mm)	utile (mm)	Prof. (mm)
0 201 73	600	550	310	250	175
0 201 74	750	700	310	250	175
0 201 75	900	850	310	250	175
0 201 76	1050	1000	310	250	175
0 201 77	1200	1150	310	250	175

Equipements de distribution et plastrons **p. 346**
 Accessoires de câblage **p. 350**
 Répartition **p. 416 à 428**

Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur **catalogue en ligne**