



0 281 39



0 283 10



0 281 78



0 281 81



0 281 75



0 281 86



0 281 59

### Réf. Auxiliaires de commande et de signalisation

#### Déclencheurs à émissions de courant

Assurent, dès qu'ils sont alimentés, l'ouverture instantanée du disjoncteur

- 0 281 31 24 V~/=
- 0 281 32 48 V~/=
- 0 281 34** 220 - 250 V~/=

#### Déclencheurs à minimum de tension

Assurent, lorsque sa tension d'alimentation chute, l'ouverture instantanée du disjoncteur

- 0 281 36 24 V~/=
- 0 281 37 48 V~/=
- 0 281 39 220 - 250 V~/=

#### Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension

Assure lorsque la tension d'alimentation chute, l'ouverture temporisée du disjoncteur

- 0 288 63 230 V~/=
- 1 module = 1 retard de 1s (max. 3 modules)

#### Commandes motorisées

Pour motoriser un DMX<sup>3</sup> 1600, il faut adjoindre à la commande motorisée, un déclencheur à émission de courant ou à minimum de tension, et une bobine de fermeture

- 0 281 20 24 V~/=
- 0 281 21 48 V~/=
- 0 281 23 220 - 250 V~/=

#### Bobines de fermeture

Permettent la fermeture à distance du disjoncteur lorsque la commande est armée

- 0 281 26 24 V~/=
- 0 281 27 48 V~/=
- 0 281 29 220 - 250 V~/=

#### Contact de signalisation pour version débrochable

Contact de position embroché/test/débroché  
1 contact par position (jusqu'à 2 contacts si la réf. 0 281 87 n'est pas montée)

0 281 73

#### **JANVIER 2023** Dongle Bluetooth

- 0 283 10<sup>1</sup>** Clé USB pour communication Bluetooth avec unité de protection du DMX<sup>3</sup>  
Permet de configurer, surveiller et gérer à distance via l'App. EnerUp + Project  
Connexion sur le port USB en face avant de l'unité de protection

### Verrouillage

#### **jusqu'à** JUILLET 2022 Verrouillage à clé en position "ouvert"

- 0 281 78 Barillet avec clé plate cod. ABA90GEL6149
- 0 281 79 Barillet avec clé plate cod. EL43525
- 0 281 80 Barillet avec clé plate cod. EL43363
- 0 281 81 Barillet avec clé étoile cod. HBA90GPS6149

#### **jusqu'à** JUILLET 2022 Verrouillage en position "débroché"

- 0 281 82 Montage du verrouillage sur la base débrochable
- 0 281 82 Barillet avec clé étoile cod. HBA90GPS6149
- 0 281 83** Barillet avec clé plate cod. ABA90GEL6149

1 : Logiciel de configuration, surveillance et gestion disponible sur le catalogue en ligne

### Réf. Verrouillage (suite)

#### Barillets à clé

A associer à un support réf. 0 281 91

- 4 238 80** Barillet à clé et clé plate avec marquage aléatoire
- 4 238 81** Barillet à clé et clé plate avec marquage EL43525
- 4 238 82** Barillet à clé et clé plate avec marquage EL43363
- 4 238 83** Barillet à clé et clé étoile avec marquage aléatoire

**JUILLET 2022**

**0 281 91**

#### Support pour barillets

A associer à un barillet réf. 4 238 80/81/82/83  
Permet de condamner le disjoncteur en position "ouvert" ou débroché

0 281 84

#### Verrouillage de porte

Empêche l'ouverture de la porte disjoncteur fermé  
Montage à droite ou à gauche

0 281 77

#### Cadenas

Cadenas pour bouton

### Accessoires

- 0 281 88 Compteur de manoeuvres  
Permet de totaliser le nombre de cycles de manoeuvre de l'appareil
- 0 281 74 Contact de signalisation "prêt à fermer" quand le ressort est chargé
- 0 281 75 Module avec 6 contacts auxiliaires

**JANVIER 2023**

**0 281 76**

0 281 87

Module avec 4 contacts auxiliaires

Bouton blocage en position embroché/test/débroché

3P	4P
<b>0 281 85</b>	<b>0 281 86</b>
0 281 55	0 281 56
<b>0 281 57</b>	<b>0 281 58</b>

#### Prises avant

Prises additionnelles verticales pour châssis prises avant  
Permettent de faciliter la connexion de plusieurs câbles équipés de cosses ou barres verticales  
Pour raccordement version fixe  
Pour raccordement version débrochable

3P	4P
<b>0 280 35</b>	<b>0 280 41</b>
<b>0 281 47</b>	<b>0 281 48</b>

#### Prises arrière

Pour raccordement version fixe  
Pour raccordement version débrochable

3P	4P
0 281 59	<b>0 281 60</b>

#### Epanouisseurs

Se fixent sur les prises arrières orientables du disjoncteur  
Pour raccordement avec barres

3P	4P
0 281 49	0 281 50
0 281 51	0 281 52

#### Cloisons de séparation

Pour DMX<sup>3</sup>/DMX<sup>3</sup>-I 1600 version fixe  
Pour DMX<sup>3</sup>/DMX<sup>3</sup>-I 1600 version débrochable

3P	4P
0 281 53	0 281 54

#### Bases pour version débrochable

Base pour DMX<sup>3</sup> 1600

