

# Interrupteurs-sectionneurs

## DPX<sup>3</sup>-I coupure pleinement apparente avec ou sans déclenchement<sup>(1)</sup> (p. 377)



In (A)	Boîtiers	3P	4P	4P différentiel
160	DPX <sup>3</sup> -I 160	4 201 98	4 201 99	4 201 97
250	DPX <sup>3</sup> -I 250	4 202 99	4 203 00	4 202 98
400	DPX <sup>3</sup> -I 630	4 222 16	4 222 18	
630	DPX <sup>3</sup> -I 630	4 222 17	4 222 19	
800	DPX <sup>3</sup> -I 1600	4 224 91	4 224 95	
1250	DPX <sup>3</sup> -I 1600	4 224 92	4 224 96	
1600	DPX <sup>3</sup> -I 1600	4 224 93	4 224 97	

1 : Auxiliaires communs avec les DPX<sup>3</sup>

## DX<sup>3</sup>-IS coupure pleinement apparente (p. 521)



In (A)	A déclenchement manette rouge		Sans déclenchement manette grise					
	2P	4P	1P		2P		3P	4P
			Sans voyant	A voyant	Sans voyant	A voyant		
16			4 064 00		4 064 31			
20			4 064 01	4 064 04	4 064 32	4 064 36	4 064 57	4 064 77
32			4 064 03	4 064 06	4 064 34	4 064 38	4 064 59	4 064 79
40	4 065 27	4 065 43	4 064 11		4 064 40	4 064 39	4 064 60	4 064 80
63	4 065 28	4 065 44	4 064 12		4 064 41		4 064 61	4 064 81
100		4 065 46	4 064 23		4 064 49		4 064 69	4 064 89
125		4 065 47			4 064 50		4 064 70	4 064 90

## DPX-IS coupure visible (p. 372)



In (A)	A déclenchement						Sans déclenchement					
	C <sup>de</sup> frontale		C <sup>de</sup> latérale droite		C <sup>de</sup> latérale gauche		C <sup>de</sup> frontale		C <sup>de</sup> latérale droite		C <sup>de</sup> latérale gauche	
	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
63	0 266 30	0 266 34	0 266 40	0 266 44	0 266 50	0 266 54						
100	0 266 31	0 266 35	0 266 41	0 266 45	0 266 51	0 266 55						
160	0 266 32	0 266 36	0 266 42	0 266 46	0 266 52	0 266 56	0 266 02	0 266 06	0 266 12	0 266 16	0 266 22	0 266 26
250	0 266 33	0 266 37	0 266 43	0 266 47	0 266 53	0 266 57	0 266 03	0 266 07	0 266 13	0 266 17	0 266 23	0 266 27
400	0 266 72	0 266 74	0 266 76	0 266 78	0 266 80	0 266 82	0 266 60	0 266 62	0 266 64	0 266 66	0 266 68	0 266 70
630	0 266 73	0 266 75	0 266 77	0 266 79	0 266 81	0 266 83	0 266 61	0 266 63	0 266 65	0 266 67	0 266 69	0 266 71
800	0 265 91	0 265 95										
1000	0 265 92	0 265 96										
1250	0 265 93	0 265 97										
1600	0 265 94	0 265 98										

## VISTOP coupure visible (p. 518)



In (A)	Poignée noire				Poignée rouge / plastron jaune			
	Commande frontale		Commande latérale		Commande frontale		Commande latérale	
	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
32	0 224 98 <sup>(1)</sup> /0 225 00	0 225 02	0 225 03 <sup>(1)</sup> /05	0 225 07	0 223 00	0 223 02	0 223 05	0 223 07
63 <sup>(2)</sup>	0 225 12	0 225 15	0 225 16	0 225 18	0 223 12	0 223 15	0 223 16	0 223 18
100 <sup>(2)</sup>	0 225 20	0 225 22	0 225 25	0 225 27	0 223 20	0 223 22		0 223 27
125 <sup>(2)</sup>	0 225 34	0 225 39	0 225 44	0 225 46	0 223 34	0 223 39		
160 <sup>(2)</sup>	0 225 51	0 225 53	0 225 54	0 225 56	0 223 51	0 223 53		

1 : 2 pôles

2 : Commande latérale réversible droite/gauche