

Coupure de proximité 12 à 160 A



Permet la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance : coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs...
 Peut également assurer la fonction d'interrupteur général, de coupure d'urgence, d'arrêt d'urgence
 Répond aux exigences du décret 93.40 sur la mise en conformité des machines et équipements de travail (fixes/portatifs), à l'exception des interrupteurs combinés

Réf. Coffrets de proximité 32 à 160 A

Réf.	Composés :	Raccordement	Capacité nominale des bornes de terre
	- d'un boîtier plastique IP 65, couvercle transparent à charnières équipé d'un Vistop à commande latérale, poignée rouge/plastron jaune équipé d'un contact inverseur NO + NF - d'un bornier de terre (Viking 3)		
	160 A - IK 07		
	Livrés avec 2 PE 36 P - ISO 50		
0 226 35	3P	Bornes à cage	50 mm ²
0 226 37	4P	50 mm ² souple	50 mm ²
		70 mm ² rigide	
	125 A - IK 07		
	Livrés avec 2 PE 36 P - ISO 50		
0 226 33	3P	Bornes à cage	50 mm ²
0 226 34	4P	50 mm ² souple	50 mm ²
		70 mm ² rigide	
	100 A - IK 07		
	Livrés avec 2 PE 36 P - ISO 50		
0 226 25	3P	Bornes à cage	50 mm ²
0 226 27	4P	50 mm ² souple	50 mm ²
		70 mm ² rigide	
	63 A - IK 07		
	Livrés avec 2 PE 29 P - ISO 32		
0 226 15	3P	Bornes à cage	50 mm ²
0 226 17	4P	50 mm ² souple	50 mm ²
		70 mm ² rigide	
	32 A - IK 07		
	Livrés avec 2 PE 21 P - ISO 25		
0 226 05	3P	Bornes à cage	10 mm ²
0 226 07	4P	16 mm ²	10 mm ²

Réf. Coffrets de proximité 12 à 25 A

Réf.	Composés :
	Composés d'un boîtier isolant : socle noir, capot jaune avec dégagements latéraux pour faciliter le câblage Poignée frontale rotative rouge sur fond jaune pour identification visuelle immédiate (position O : ouvert, position I : fermé), cadenassable en position O (4 cadenas Ø6 mm réf. 0 227 97 (p. 519))
	25 A - IK 07
0 226 00 ¹	Pour coupure/sectionnement d'un moteur 1 vitesse Livrés avec 2 vis de blocage anti-fraude, et 1 borne relais pour continuité du neutre ou de la terre (2 x 10 mm ²) 3P + contact à fermeture (report de position à distance)
0 226 02 ¹	Pour coupure/sectionnement d'un moteur 1 vitesse Livrés avec 2 vis de blocage anti-fraude, et 1 borne relais pour continuité du neutre ou de la terre (2 x 10 mm ²) 3P+N
0 226 04 ¹	Pour coupure/sectionnement d'un moteur 2 vitesses Livrés avec 2 vis de blocage anti-fraude, et 1 borne relais pour continuité du neutre ou de la terre (2 x 10 mm ²) 6 P
	12 A - IK 08
	Pour coupure / sectionnement d'un moteur 1 vitesse Livrés avec borne relais 2 x 6 mm ²
0 226 60 ¹	3P
0 226 62 ¹	3P+N

1 : Caractéristiques techniques complémentaires (p. 379)