

DPX³ 1600

tableau d'équivalence S10 et Sg, S2

Icu (KA)	In (A)	Poles	DPX ³ 1600 Sg	DPX ³ 1600 S2	DPX ³ 1600 S10
			jusqu'à JANVIER 2023		JANVIER 2023
DPX³ 1600 avec unité de mesure					
36	630	3P	4 224 43	4 223 47	4 229 60
36	800	3P	4 224 44	4 223 48	4 229 61
36	1000	3P	4 224 45	4 223 49	4 229 62
36	1250	3P	4 224 46	4 223 50	4 229 63
36	1600	3P	4 224 47	4 223 51	4 229 64
36	630	4P	4 224 49	4 223 53	4 229 65
36	800	4P	4 224 50	4 223 54	4 229 66
36	1000	4P	4 224 51	4 223 55	4 229 67
36	1250	4P	4 224 52	4 223 56	4 229 68
36	1600	4P	4 224 53	4 223 57	4 229 69
50	630	3P	4 224 55	4 223 59	4 229 70
50	800	3P	4 224 56	4 223 60	4 229 71
50	1000	3P	4 224 57	4 223 61	4 229 72
50	1250	3P	4 224 58	4 223 62	4 229 73
50	1600	3P	4 224 59	4 223 63	4 229 74
50	630	4P	4 224 61	4 223 65	4 229 75
50	800	4P	4 224 62	4 223 66	4 229 76
50	1000	4P	4 224 63	4 223 67	4 229 77
50	1250	4P	4 224 64	4 223 68	4 229 78
50	1600	4P	4 224 65	4 223 69	4 229 79
70	630	3P	4 224 67	4 223 71	4 229 80
70	800	3P	4 224 68	4 223 72	4 229 81
70	1000	3P	4 224 69	4 223 73	4 229 82
70	1250	3P	4 224 70	4 223 74	4 229 83
70	1600	3P	4 224 71	4 223 75	4 229 84
70	630	4P	4 224 73	4 223 77	4 229 85
70	800	4P	4 224 74	4 223 78	4 229 86
70	1000	4P	4 224 75	4 223 79	4 229 87
70	1250	4P	4 224 76	4 223 80	4 229 88
70	1600	4P	4 224 77	4 223 81	4 229 89
100	630	3P	4 224 79	4 223 83	4 229 90
100	800	3P	4 224 80	4 223 84	4 229 91
100	1000	3P	4 224 81	4 223 85	4 229 92
100	1250	3P	4 224 82	4 223 86	4 229 93
100	630	4P	4 224 85	4 223 89	4 229 95
100	800	4P	4 224 86	4 223 90	4 229 96
100	1000	4P	4 224 87	4 223 91	4 229 97
100	1250	4P	4 224 88	4 223 92	4 229 98
DPX³ 1600					
36	630	3P	4 223 95	4 222 99	4 229 20
36	800	3P	4 223 96	4 223 00	4 229 21
36	1000	3P	4 223 97	4 223 01	4 229 22
36	1250	3P	4 223 98	4 223 02	4 229 23
36	1600	3P	4 223 99	4 223 03	4 229 24
36	630	4P	4 224 01	4 223 05	4 229 25
36	800	4P	4 224 02	4 223 06	4 229 26
36	1000	4P	4 224 03	4 223 07	4 229 27
36	1250	4P	4 224 04	4 223 08	4 229 28
36	1600	4P	4 224 05	4 223 09	4 229 29
50	630	3P	4 224 07	4 223 11	4 229 30
50	800	3P	4 224 08	4 223 12	4 229 31
50	1000	3P	4 224 09	4 223 13	4 229 32
50	1250	3P	4 224 10	4 223 14	4 229 33
50	1600	3P	4 224 11	4 223 15	4 229 34
50	630	4P	4 224 13	4 223 17	4 229 35
50	800	4P	4 224 14	4 223 18	4 229 36
50	1000	4P	4 224 15	4 223 19	4 229 37
50	1250	4P	4 224 16	4 223 20	4 229 38
50	1600	4P	4 224 17	4 223 21	4 229 39
70	630	3P	4 224 19	4 223 23	4 229 40
70	800	3P	4 224 20	4 223 24	4 229 41
70	1000	3P	4 224 21	4 223 25	4 229 42
70	1250	3P	4 224 22	4 223 26	4 229 43
70	1600	3P	4 224 23	4 223 27	4 229 44
70	630	4P	4 224 25	4 223 29	4 229 45
70	800	4P	4 224 26	4 223 30	4 229 46
70	1000	4P	4 224 27	4 223 31	4 229 47
70	1250	4P	4 224 28	4 223 32	4 229 48
70	1600	4P	4 224 29	4 223 33	4 229 49
100	630	3P	4 224 31	4 223 35	4 229 50
100	800	3P	4 224 32	4 223 36	4 229 51
100	1000	3P	4 224 33	4 223 37	4 229 52
100	1250	3P	4 224 34	4 223 38	4 229 53
100	630	4P	4 224 37	4 223 41	4 229 55
100	800	4P	4 224 38	4 223 42	4 229 56
100	1000	4P	4 224 39	4 223 43	4 229 57
100	1250	4P	4 224 40	4 223 44	4 229 58

DPX³ 630

tableau d'équivalence S10 et Sg, S2

Icu (KA)	In (A)	Poles	DPX ³ 630 Sg	DPX ³ 630 S2	DPX ³ 630 S10
			jusqu'à JANVIER 2023		JANVIER 2023
DPX³ 630 avec unité de mesure					
36	250	3P	4 221 76	4 220 96	4 228 60
36	400	3P	4 221 78	4 220 98	4 228 62
36	630	3P	4 221 80	4 221 00	4 228 64
36	250	4P	4 221 81	4 221 01	4 228 65
36	400	4P	4 221 83	4 221 03	4 228 67
36	630	4P	4 221 85	4 221 05	4 228 69
50	250	3P	4 221 86	4 221 06	4 228 70
50	400	3P	4 221 88	4 221 08	4 228 72
50	630	3P	4 221 90	4 221 10	4 228 74
50	250	4P	4 221 91	4 221 11	4 228 75
50	400	4P	4 221 93	4 221 13	4 228 77
50	630	4P	4 221 95	4 221 15	4 228 79
70	250	3P	4 221 96	4 221 16	4 228 80
70	400	3P	4 221 98	4 221 18	4 228 82
70	630	3P	4 222 00	4 221 20	4 228 84
70	250	4P	4 222 01	4 221 21	4 228 85
70	400	4P	4 222 03	4 221 23	4 228 87
70	630	4P	4 222 05	4 221 25	4 228 89
100	250	3P	4 222 06	4 221 26	4 228 90
100	400	3P	4 222 08	4 221 28	4 228 92
100	630	3P	4 222 10	4 221 30	4 228 94
100	250	4P	4 222 11	4 221 31	4 228 95
100	400	4P	4 222 13	4 221 33	4 228 97
100	630	4P	4 222 15	4 221 35	4 228 99
DPX³ 630					
36	250	3P	4 221 36	4 220 56	4 228 20
36	400	3P	4 221 38	4 220 58	4 228 22
36	630	3P	4 221 40	4 220 60	4 228 24
36	250	4P	4 221 41	4 220 61	4 228 25
36	400	4P	4 221 43	4 220 63	4 228 27
36	630	4P	4 221 45	4 220 65	4 228 29
50	250	3P	4 221 46	4 220 66	4 228 30
50	400	3P	4 221 48	4 220 68	4 228 32
50	630	3P	4 221 50	4 220 70	4 228 34
50	250	4P	4 221 51	4 220 71	4 228 35
50	400	4P	4 221 53	4 220 73	4 228 37
50	630	4P	4 221 55	4 220 75	4 228 39
70	250	3P	4 221 56	4 220 76	4 228 40
70	400	3P	4 221 58	4 220 78	4 228 42
70	630	3P	4 221 60	4 220 80	4 228 44
70	250	4P	4 221 61	4 220 81	4 228 45
70	400	4P	4 221 63	4 220 83	4 228 47
70	630	4P	4 221 65	4 220 85	4 228 49
100	250	3P	4 221 66	4 220 86	4 228 50
100	400	3P	4 221 68	4 220 88	4 228 52
100	630	3P	4 221 70	4 220 90	4 228 54
100	250	4P	4 221 71	4 220 91	4 228 55
100	400	4P	4 221 73	4 220 93	4 228 57
100	630	4P	4 221 75	4 220 95	4 228 59