

# DPX<sup>3</sup> 1600

## équipements et commandes



4 225 88 + 4 225 93



EnerUp + Project



0 283 10



0 262 61



0 261 27



Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Réf.	Version débrochable
3P 4 225 93	Un DPX <sup>3</sup> version débrochable est un DPX <sup>3</sup> équipé d'un mécanisme "Débro-lift" et monté sur une base <b>Mécanismes "Débro-lift"</b> Permettent le débrochage du DPX <sup>3</sup> plastronné tout en le maintenant sur sa base Livrés avec une coulisse rigide et une manivelle de débrochage <b>Bases version débrochable</b> Bases pour DPX <sup>3</sup> 1600 équipé d'un mécanisme "Débro-lift" réf. 4 225 93/94 Base prises avant Base prises arrière <b>Serrures de verrouillage</b> Permettent la condamnation du disjoncteur en position "débroché" N°ABA90GEL6149 (clé plate) ou n°HBA90GPS6149 (clé étoile) Bloc à 1 clé pour disjoncteur seul Bloc à 2 clés - une clé fournie - pour disjoncteur motorisé ou avec commande rotative
4P 4 225 94	
4 225 86   4 225 87 4 225 88   4 225 89	
Clé plate 0 265 76	Clé étoile 0 263 48 0 265 80   0 265 79
0 265 80	
0 265 75 0 265 74 0 263 99 0 098 19	
4 222 30	
4 225 95	

Réf.	Dongle Bluetooth
JANVIER 2023 0 283 10	Clé USB pour communication Bluetooth avec DPX <sup>3</sup> 1600 S10 et DPX <sup>3</sup> 630 S10. Permet de configurer, surveiller et gérer à distance via l'App. EnerUp + Project

Réf.	Commandes rotatives
0 262 61	<b>Directe sur DPX<sup>3</sup></b> Standard (noir) <b>Déportées sur porte IP 55</b> Composées de la tringlerie, le support d'axe, le gabarit de perçage autocollant, les accessoires de fixation et le dispositif de verrouillage de porte Standard (noir) D'urgence (rouge et jaune) <b>Accessoires de verrouillage pour commande rotative déportée</b> Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149 Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149 Barillet avec clé plate cod. EL43525 Barillet avec clé plate cod. EL43363

Réf.	Commandes motorisées
0 261 24 0 261 25 0 261 23	<b>Pour DPX<sup>3</sup> 1600 jusqu'à 1250 A</b> 24 V~ / = 48 V~ / = 230 V~ / = <b>Pour DPX<sup>3</sup> 1600 In = 1600 A</b> 24 V~ / = 48 V~ / = 230 V~ / =
0 261 19 0 261 28 0 261 27	
0 261 59 0 261 58	<b>Serrures de verrouillage en position "ouvert" pour commande motorisée</b> Avec clé plate n°ABA90GEL6149 Avec clé étoile n°HBA90GPS6149
0 262 66	<b>Accessoires</b> <b>Cloisons de séparation</b> Permettent d'isoler le raccordement entre chaque pôle Jeu de 3 
3P 4 225 90	<b>Cache-vis</b> Jeu de 2 <b>Cache-bornes plombables</b> Jeu de 2 <b>Cadenassage</b> Accessoire pour verrouillage en position ouverte  <b>Borne de raccordement standard pour câbles Cu/Al</b> Pour câble nu sans cosses 2 x 240 mm <sup>2</sup> (rigide) ou 2 x 185 mm <sup>2</sup> (souple) <b>Borne grande capacité pour câbles Cu/Al</b> Pour câble nu sans cosses 4 x 240 mm <sup>2</sup> (rigide) ou 4 x 185 mm <sup>2</sup> (souple)  <b>Prolongateurs pour plage de raccordement</b> Prolongateur pour appareil jusqu'à 1250 A (2 barres maxi par pôle) Prolongateur pour appareil 1600 A (3 barres maxi par pôle) <b>Epanouisseurs rallongés</b> Jeu d'épanouisseurs amont ou aval <b>Prises arrière</b> Permettent de transformer les DPX <sup>3</sup> prises avant en DPX <sup>3</sup> prises arrière Jeu de 6 ou 8 prises arrière courtes amont et aval Jeu de 6 ou 8 prises arrière longues amont et aval
4P 4 225 91	
0 262 64   0 262 65	
0 262 60	
0 262 69	
0 262 70	
0 262 67	
0 262 68	
3P 0 262 73	4P 0 262 74
0 263 80   0 263 82 0 263 81   0 263 83	
4 210 78	<b>Sélectivité logique</b> Kit de câbles pour port de sélectivité logique (8 câbles)



App. EnerUp + Project disponible sur **Google Play et App Store**

