

DPX³ 630

commandes et accessoires



0 261 44



4 226 30



0 283 10



0 262 50

Réf.	Commandes rotatives fixes
0 262 41	Directes sur DPX³
4 222 38	Standard (noir) D'urgence (rouge et jaune), s'adapte sur commandes standard réf. 0 262 22, 0 262 41 ou 0 262 81
	Déportées sur porte IP 55
	Composées de la tringlerie, le support d'axe, le gabarit de perçage autocollant, les accessoires de fixation et le dispositif de verrouillage de porte
0 262 81	Standard (noir)
0 262 82	D'urgence (rouge et jaune)
	Accessoires de verrouillage pour commande rotative déportée
0 262 93	Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149
0 262 94	Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149
4 228 04	Barillet avec clé plate cod. EL43525
4 228 05	Barillet avec clé plate cod. EL43363

Réf.	Commandes rotatives débrayables
	Directes
4 201 62	Standard (noir)
4 201 75	D'urgence (rouge et jaune)
	Déportées
	Composées de la tringlerie, le support d'axe, le gabarit de perçage autocollant, les accessoires de fixation et le dispositif de verrouillage de porte
4 201 63	Standard (noir)
4 201 76	D'urgence (rouge et jaune)
	Accessoires de verrouillage
4 201 70	Barillet avec clé plate sans code
4 201 71	Barillet avec clé plate cod. EL43525
4 201 72	Barillet avec clé plate cod. EL43363

Réf.	Commandes motorisées frontales
	A fermeture rapide
0 261 40	24 V \sim / =
0 261 41	48 V \sim / =
0 261 44	230 V \sim
0 261 48	230 V=
	Standard
4 226 30	230 V \sim
	Serrures de verrouillage en position "ouvert" pour commande motorisée
0 261 59	Avec clé plate n°ABA90GEL6149
0 261 58	Avec clé étoile n°HBA90GPS6149

Réf.	Dongle Bluetooth
0 283 10	Clé USB pour communication Bluetooth avec DPX ³ 1600 S10 et DPX ³ 630 S10 Permet de configurer, surveiller et gérer à distance via l'App. EnerUp + Project

Réf.	Accessoires
	Cloisons de séparation
0 262 30	Jeu de 3
	Cache-vis
4 222 34 4 222 35	Jeu de 2
	Cache-bornes plombables
0 262 44 0 262 45	Jeu de 2
	Cadenassage
0 262 40	Accessoire pour verrouillage en position ouverte
	Bornes de raccordement pour câbles Cu/Al
0 262 50	Jeu de 4 bornes standard pour câbles 300 mm ² maxi (rigide) ou 240 mm ² maxi (souple)
0 262 51	Jeu de 4 bornes grande capacité pour câbles 2 x 240 mm ² (rigide) ou 2 x 185 mm ² (souple)
	Prolongateurs pour plage de raccordement
0 262 47	Jeu de 4 prolongateurs pour le raccordement des câbles avec cosses
	Epanouisseurs rallongés
3P 4P 0 262 48 0 262 49	Jeu d'épanouisseurs amont ou aval
	Prises arrière
0 263 52 0 263 53	Permettent de transformer un DPX ³ prises avant en DPX ³ prises arrière Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval
	Platines de montage pour contacts de signalisation avec connecteurs réf. 0 263 99 et 0 098 19
4 222 36 4 222 37	Pour DPX ³ débrochable Set de composant pour remplacer un DPX par un DPX ³
	Sélectivité logique
4 210 78	Kit de câbles pour port de sélectivité logique (8 câbles)

App. EnerUp + Project disponible sur Google Play et App Store

