

DPX³ 250

version extractible et accessoires



4 210 44



4 210 31



4 210 72

DPX³ 160 magnétothermiques

disjoncteurs de puissance de 16 à 160 A



4 200 00



4 200 10

Réf. Version extractible

Un DPX³ version extractible est un DPX³ fixe équipé d'une base

Bases

Bases prises avant ou arrière

4 210 42 Pour DPX³ 3P

4 210 43 Pour DPX³ 4P avec ou sans différentiel

Connecteurs pour auxiliaires

4 210 44 Bloc de connecteurs

Accessoires de raccordement

Bornes à cage grande capacité

Pour câble Cu/Al souple 1 x 120 mm² ou rigide 1 x 150 mm² et barres ou cosses 28,5 x 8 x 8,5 mm

4 210 30 Jeu de 3 bornes

4 210 31 Jeu de 4 bornes

Bornes à vis pour cosses (28,5 x 8 x 8,5 mm)

4 210 79 Jeu de 3 bornes

4 210 80 Jeu de 4 bornes

Cloisons de séparation

4 210 70 Jeu de 36 cloisons isolantes

Epanouisseurs amont

Pour barres ou cosses

4 210 34 Pour DPX³ 3P

4 210 35 Pour DPX³ 4P

Prises arrière

Tiges à méplats orientables

4 210 38 Jeu de 3 prises arrière

4 210 39 Jeu de 4 prises arrière

Cache-bornes plombables

Pour raccordement prises avant

4 210 56 Pour DPX³ 3P

4 210 57 Pour DPX³ 4P

Pour raccordement prises arrière

4 210 52 Pour DPX³ 3P

4 210 53 Pour DPX³ 4P

Adaptateurs pour montage sur rail

Permettent d'installer le DPX³ sur rail ou sur platine fixe

4 210 72 Pour DPX³ 250 sans commande motorisée latérale

4 210 74 Pour DPX³ 250 différentiel sans commande motorisée latérale

4 210 69 Pour tous DPX³ 250 avec commande motorisée latérale

4 210 77 Kit d'installation pour prises arrière en enveloppe non XL³

Sélectivité logique

4 210 78 Kit de câbles pour port de sélectivité logique (8 câbles)



Caractéristiques techniques p. 403

Cotes d'encombrement et courbes [catalogue en ligne](#)

Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³. Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension.

Livrés avec vis de fixation, bornes à cage, raccordement 70 mm² maxi en câble souple et jusqu'à 120 mm² (en câble rigide) avec accessoire.

Reçoivent les accessoires et les auxiliaires communs DPX³ (p. 398).

Conformes à la norme NF IEC 60947-2.

Réf. Disjoncteurs magnétothermiques

Thermique réglable de 0,8 à 1 In
Magnétique fixe : 400 A de 16 à 40 A, 10 In de 63 à 160 A

Pouvoir de coupure Icu 16 kA (400 V_~)

3P	4P	In (A)
4 200 00	4 200 10	16
4 200 01	4 200 11	25
4 200 02	4 200 12	40
4 200 03	4 200 13	63
4 200 04	4 200 14	80
4 200 05	4 200 15	100
4 200 06	4 200 16	125
4 200 07	4 200 17	160

Pouvoir de coupure Icu 25 kA (400 V_~)

4 200 40	4 200 50	16
4 200 41	4 200 51	25
4 200 42	4 200 52	40
4 200 43	4 200 53	63
4 200 44	4 200 54	80
4 200 45	4 200 55	100
4 200 46	4 200 56	125
4 200 47	4 200 57	160

Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V_~)

4 200 80	4 200 90	16
4 200 81	4 200 91	25
4 200 82	4 200 92	40
4 200 83	4 200 93	63
4 200 84	4 200 94	80
4 200 85	4 200 95	100
4 200 86	4 200 96	125
4 200 87	4 200 97	160

Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V_~)

4 201 20	4 201 30	16
4 201 21	4 201 31	25
4 201 22	4 201 32	40
4 201 23	4 201 33	63
4 201 24	4 201 34	80
4 201 25	4 201 35	100
4 201 26	4 201 36	125
4 201 27	4 201 37	160