

DPX³-AB

disjoncteurs de branchement version Enedis de 90 à 400 A



4 207 32

4 207 33

S'installent en aval d'un DPX-IS pour branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA

Commande frontale

Appareils pré-étalonnés

Réglages thermiques plombables

36000 A de pouvoir de coupure

Cache-bornes plombables (à commander séparément)

Bornes à cage livrées avec l'appareil

Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Réf. **DPX³ 250 AB**

4P
4 207 30 130 A
Réglages thermiques 60 à 130 A
Magnétique bas réglé en usine à 600 A

4 207 32 240 A
Réglages thermiques 140 à 240 A
Magnétique bas réglé en usine à 600 A

DPX³ 250 AB différentiels

Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s
(0 s uniquement avec sensibilité 0,03 A)
Différentiel électronique intégré avec affichage LCD

4P
4 207 31 130 A
Réglages thermiques 60 à 130 A
Magnétique bas réglé en usine à 600 A

4 207 33 240 A
Réglages thermiques 140 à 240 A
Magnétique bas réglé en usine à 600 A

DPX³ 400 AB

Reçoivent les blocs différentiels DPX³ 630 (p. 387)

4P
4 225 96 400 A
Déclencheurs électroniques S2, réglables de 260 à 400 A
Sans mesure intégrée
4 225 97 Avec mesure intégrée

Bornes à vis pour cosses

4 210 80 Pour DPX³ 250 AB et DPX³ 250 AB différentiels
Jeu de 4 bornes

Batteries pour DPX³

4 210 82 Lot de batteries de rechange pour un disjoncteur

DPX³ magnétique seul

disjoncteurs pour la protection des moteurs jusqu'à 400 A



4 239 57

4 239 69

Dimensions **catalogue en ligne**

Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des moteurs triphasés

Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Réf.	DPX ³ 250 HP
	Magnétique réglable de 6 In à 14 In Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL ³ Reçoivent les auxiliaires et les accessoires pour DPX ³ 250 et DPX ³ 160 (p. 395 à 398) Livrés avec vis pour connexion, vis de fixation et cloisons isolantes
	Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400V\sim)
	In (A)
3P	6,3
4 239 01	12,5
4 239 02	25
4 239 03	32
4 239 04	50
4 239 05	100
4 239 07	220
4 239 09	
4P	
4 239 13	6,3
4 239 14	12,5
4 239 15	25
4 239 16	32
4 239 17	50
4 239 19	100
4 239 21	220
	Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400V\sim)
	In (A)
4 239 49	6,3
4 239 50	12,5
4 239 51	25
4 239 52	32
4 239 53	50
-	80
4 239 55	100
-	160
4 239 57	220
	Pouvoir de coupure Icu 100 kA (400V\sim)
	In (A)
4 239 85	6,3
4 239 86	12,5
4 239 87	25
4 239 88	32
4 239 89	50
4 239 90	80
4 239 91	100
4 239 92	160
4 239 93	220
	DPX³ 630 électronique
	Magnétique réglable Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL ³ Reçoivent les accessoires (p. 389)
	Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V\sim)
	In (A)
3P	320
4 226 08	400
4 226 09	
	Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V\sim)
	In (A)
4 226 10	320
4 226 11	400