

## Choix de la répartition horizontale et verticale HX<sup>3</sup>/VX<sup>3</sup> IS

Répartition IS en armoire XL <sup>3</sup> 4000 et XL <sup>3</sup> 6300				IS 223	IS 233	IS 333
Chassis colonne VX <sup>3</sup> IS (p. 410)		Montants, supports isolants et cloisonnements forme 4b	Pour prof. 725 mm	4 046 00	4 046 00	4 046 00
			Pour prof. 975 mm	4 046 02	4 046 02	4 046 02
		Barres aluminium cuivré étamé	1250 A	4 046 04 <sup>(1)</sup>	4 046 04 <sup>(1)</sup>	4 046 04 <sup>(1)</sup>
			2000 A	4 046 06 <sup>(1)</sup>	4 046 06 <sup>(1)</sup>	4 046 06 <sup>(1)</sup>
Bases VX <sup>3</sup> IS pour appareils (p. 410)		DPX <sup>3</sup> 630	3P	4 046 16 <sup>(1)</sup>	4 046 26 <sup>(1)</sup>	4 046 46 <sup>(1)</sup>
			4P	4 046 17 <sup>(1)</sup>	4 046 27 <sup>(1)</sup>	4 046 47 <sup>(1)</sup>
		DPX <sup>3</sup> 630 avec bloc différentiel	3P	4 046 16 <sup>(1)</sup>	4 046 36 <sup>(1)</sup>	4 046 56 <sup>(1)</sup>
			4P	4 046 17 <sup>(1)</sup>	4 046 37 <sup>(1)</sup>	4 046 57 <sup>(1)</sup>
		DPX <sup>3</sup> 250	3P	4 046 12 <sup>(1)</sup>	4 046 22 <sup>(1)</sup>	4 046 42 <sup>(1)</sup>
			4P	4 046 13 <sup>(1)</sup>	4 046 23 <sup>(1)</sup>	4 046 43 <sup>(1)</sup>
		DPX <sup>3</sup> 250 différentiel	4P	4 046 13 <sup>(1)</sup>	4 046 33 <sup>(1)</sup>	4 046 53 <sup>(1)</sup>
		DPX <sup>3</sup> 160	3P	4 046 10 <sup>(1)</sup>	4 046 20 <sup>(1)</sup>	4 046 40 <sup>(1)</sup>
			4P	4 046 11 <sup>(1)</sup>	4 046 21 <sup>(1)</sup>	4 046 41 <sup>(1)</sup>
		DPX <sup>3</sup> 160 différentiel	4P	4 046 11 <sup>(1)</sup>	4 046 31 <sup>(1)</sup>	4 046 51 <sup>(1)</sup>
Répartiteurs de rangée tétrapolaires (p. 412)		HX <sup>3</sup> IS 400 A		4 046 60	-	-
		HX <sup>3</sup> IS 125 A		4 046 68	-	-

1 : Les produits de la gamme de répartition VX<sup>3</sup> IS doivent être obligatoirement installés par un tableautier agréé

## Choix de la répartition horizontale HX<sup>3</sup> optimisée

Répartition HX <sup>3</sup>		Imax	réf.	XL <sup>3</sup> 160	XL <sup>3</sup> 400	XL <sup>3</sup> 800	XL <sup>3</sup> 4000 XL <sup>3</sup> 6300
Répartiteurs de rangée HX <sup>3</sup> tétrapolaires (p. 418)		250 A	4 044 80 <sup>(1)</sup> (24 modules) 4 044 81 <sup>(2)</sup> (24 modules)		●		
		400 A	4 044 83 <sup>(1)</sup> (24 modules) 4 044 84 <sup>(2)</sup> (24 modules)			●	●
Répartiteurs HX <sup>3</sup> plug (p. 419)		80/ 125 A	4 052 40 (24 modules)	●	●	●	●
			4 052 41 (36 modules)			●	●
Répartiteurs HX <sup>3</sup> auto (p. 420)		125 A	4 052 30 (1 rangée)		●	●	●
			4 052 31 (1/2 rangées)	●	●	●	●

1 : Avec connexion directe, alimentation par jeu de barre en fond d'armoire

2 : Sans connexion, alimentation par l'appareil de tête de rangée ou par le module d'alimentation latérale réf. 4 044 82