

Répartition IS verticale VX³ IS jusqu'à 2000 A

en armoire XL³ 4000 et XL³ 6300



4 046 00



4 046 23



4 046 59

Tableau de choix p. 408

Réf.	Châssis colonne VX ³ IS xx3	Réf.	Équipement pour répartition IS
	<p>Jeu de barres en aluminium cuivré étamé Profil spécial pour connexion automatique par pinces Reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS Permet la répartition conforme aux IS 223, 233 et 333 en fonction des bases et des répartiteurs installés Livré avec cloisonnements Se monte en armoire XL³ 4000</p> <p>Châssis VX³ IS Châssis constitués d'un montant et de supports isolants pour barres aluminium Réversibles pour installation du jeu de barres principal horizontal en haut ou en bas de l'armoire Pour armoire XL³ 4000 hauteur 2200 mm</p> <p>Prof. armoire (mm) 725 975 4 046 00¹ 4 046 02¹</p> <p>0 208 55 Fixe pour armoire largeur 725 mm ou armoire largeur 975 mm sans gaine à câbles interne</p> <p>0 208 56 Fixe pour armoire largeur 975 mm avec gaine à câbles interne</p> <p>Barres aluminium cuivré étamé VX³ IS xx3 Profil avant pour connexion automatique Profil arrière en C pour l'alimentation Équipées de profils isolants IP 2X Hauteur 1800 mm 1250 A 2000 A</p> <p>4 046 04³ 4 046 06³</p>		
	<p>Bases VX³ IS pour appareils Se fixent sur les montants fonctionnels Alimentation par pinces Connexion et déconnexion automatiques sur le châssis colonne VX³ IS</p> <p>Bases VX³ IS 223 Raccordement amont automatique Raccordement aval par prises avant Pour DPX³ 160 avec ou sans diff Pour DPX³ 250 avec ou sans diff Pour DPX³ 630 avec ou sans diff</p> <p>Bases VX³ IS 233 Raccordement amont automatique Raccordement aval automatique Pour DPX³ 160 sans diff Pour DPX³ 250 sans diff Pour DPX³ 630 sans diff Pour DPX³ 160 avec diff Pour DPX³ 250 avec diff Pour DPX³ 630 avec diff</p> <p>Bases VX³ IS 333 Raccordement amont automatique Raccordement aval automatique Embase pour module de raccordement automatique des auxiliaires Pour DPX³ 160 sans diff Pour DPX³ 250 sans diff Pour DPX³ 630 sans diff Pour DPX³ 160 avec diff Pour DPX³ 250 avec diff Pour DPX³ 630 avec diff</p> <p>3P 4P 4 046 10³ 4 046 11³ 4 046 12³ 4 046 13³ 4 046 16³ 4 046 17³ 4 046 20³ 4 046 21³ 4 046 22³ 4 046 23³ 4 046 26³ 4 046 27³ 4 046 31³ 4 046 33³ 4 046 36³ 4 046 37³ 4 046 40³ 4 046 41³ 4 046 42³ 4 046 43³ 4 046 46³ 4 046 47³ 4 046 51³ 4 046 53³ 4 046 56³ 4 046 57³</p>		
			<p>Plastrons dédiés IS 223/233 Plastrons à charnières et serrure Pour DPX³ 160/250 3P/4P sans accessoire Hauteur 200 mm Pour DPX³ 630 3P/4P sans accessoire Hauteur 300 mm Pour DPX³ 160/250 3P/4P avec commande rotative ou motorisée - Hauteur 200 mm Pour DPX³ 630 3P/4P avec commande rotative ou motorisée Hauteur 300 mm Pour répartiteur de rangée 400 A HX³ IS Hauteur 300 mm Pour répartiteur de rangée 125 A HX³ IS Hauteur 200 mm</p> <p>Plastrons dédiés IS 333 Pour DPX³ 160/250 3P/4P sans accessoire Hauteur 200 mm Pour DPX³ 630 3P/4P sans accessoire Hauteur 300 mm Pour DPX³ 160/250 3P/4P avec commande rotative ou motorisée - Hauteur 200 mm Pour DPX³ 630 3P/4P avec commande rotative ou motorisée Hauteur 300 mm Plastron pour répartiteur de rangée 400 A HX³ IS Hauteur 300 mm Plastron pour répartiteur de rangée 125 A HX³ IS Hauteur 200 mm</p> <p>Pattes de fixation pour plastrons à vis standard Jeu de 4 pattes (uniquement pour IS 333)</p> <p>Bases universelles (hauteur 300 mm) IS 223 IS 233 IS 333</p> <p>Kits de raccordement sur jeu de barres horizontal Barres de liaison préparées pour l'alimentation du châssis colonne VX³ IS par le jeu de barres principal horizontal haut ou bas Livrés avec caisson de cloisonnement du jeu de barres horizontal Pour jeu de barres cuivre 4000 A In 1250 A (entraxe 125 mm) Pour jeu de barres cuivre 4000 A In 2000 A (entraxe 125 mm) 4 046 92³ Pour jeu de barres alu 1600 A - In 1250 A (entraxe 75 mm) 4 046 93³ Pour jeu de barres alu 3200 A - In 2000 A (entraxe 75 mm)</p> <p>Module de raccordement des auxiliaires 4 046 59³ Pour bases IS 223 et IS 233 (livré avec les bases IS 333)</p> <p>Cloisonnement pour forme 4 046 85 Kit de cloisonnement jeu de barres horizontal en gaine à câbles interne 4 046 86 Kit de cloisonnement jeu de barres horizontal en gaine à câbles externe 4 046 87 Kit de cloisonnement arrière IS 233/333 hauteur 200 mm 4 046 88 Kit de cloisonnement arrière IS 233/333 hauteur 300 mm 4 046 89 Cloison hauteur 300 mm pour réserve</p>

1 : Pour montage en armoire avec gaine à câbles interne, utiliser le montant intermédiaire réf. 0 208 51 avec les traverses réf. 0 205 22/23

2 : Attention, cette unité fonctionnelle répondra à un IS 223

3 : Les produits de la gamme de répartition VX³ IS doivent être obligatoirement installés par un tableautier agréé