


## Repères pour imprimante Logicab™ 2 (suite)



0 387 20



Exemple d'un coffret équipé d'une étiquette 0 387 20 avec porte-repères 3 397 55 (p. 330) et étiquettes pour modulaire 0 387 31/32 (p. 452)



0 387 48 sur bloc doubleur 6 RJ 45



0 387 04

Impression et tenue garanties uniquement avec l'imprimante réf. 0 387 00  
Utilisation intérieure

### Réf. Repères vierges pour imprimante (suite)

Repères plastique souples ou rigides prédécoupés blancs pour impression en noir ou en couleur  
Références tarifées au repère

#### 0 387 20 Repères souples pour plastron et autres appareils

Pour plastron 13 modules 234 x 26,5 mm  
S'utilise avec porte-repères réf. 3 397 55/56 (p. 330)

0 387 45 Pour coffret résidentiel 18 modules 324 x 30 mm

0 387 48 Pour bloc doubleur 6 connecteurs RJ 45

#### 0 387 09 Pour auxiliaire de commande et de signalisation

15 x 27 mm

S'utilise en association avec un porte-repère universel diamètre 22,5 mm et capot 15 x 27 mm

#### Pour signalétique

0 387 25 Plaque firme rigide adhésive 57 x 30 mm

0 387 04 Triangle rigide adhésif 50 mm

## Repérage pour titreuse et imprimante Logicab™ 2

### Guide de choix des recharges pour titreuses

	Surface lisse			
	Pose à plat	Pose enroulée		
		Petit diamètre (Ø < 3 mm) drapeau > 5 mm	Diamètre moyen (3 < Ø < 8 mm) recouvrement > 5 mm	Grand diamètre (Ø > 8 mm) pas de recouvrement
0 389 02	+++	-	-	+++
0 389 03	+++	-	-	+++
0 389 04	+++	-	-	+++
0 389 05	+++	+++	+++	+++
0 389 06	+++	+++	+++	+++
0 389 07	+++	-	-	++
0 389 08	+++	-	-	++
0 389 09	+++	-	-	++

+++ : recommandé ++ : possible - : à éviter

	Surface irrégulière			
	Pose à plat	Pose enroulée		
		Petit diamètre (Ø < 3 mm) drapeau > 5 mm	Diamètre moyen (3 < Ø < 8 mm) recouvrement > 5 mm	Grand diamètre (Ø > 8 mm) pas de recouvrement
0 389 02	+++	-	-	+++
0 389 03	+++	-	-	+++
0 389 04	+++	-	-	+++
0 389 05	++	+++	+++	++
0 389 06	++	+++	+++	++
0 389 07	-	-	-	-
0 389 08	-	-	-	-
0 389 09	-	-	-	-

+++ : recommandé ++ : possible - : à éviter

### Choix du repère imprimante et du porte-repères

Repères souples

	Repères	Dim. (mm) larg. x haut.	Nombre repères/feuille	Adhésif	Porte-repères	
Modulaire	0 387 31	1 module	13 x 11,5	360	non	-
	0 387 32	2 modules	31 x 11,9	144	non	-
	0 387 33	3 modules	49 x 11,9	96	non	-
	0 387 34	4 modules	66,6 x 11,9	72	non	-
	0 387 47	6 modules	102 x 11	52	non	-
	0 387 20	13 modules	234 x 26,5	7	non	3 397 55/56
	0 387 45	18 modules	324 x 30	6	non	-
VDI	0 387 47	6 connecteurs	102 x 11	52	non	-
	0 387 48	6 connecteurs	102 x 7	80	non	-

Repères rigides

	Repères	Dimensions (mm) larg. x haut.	Nombres repères / plaque	Adhésif	Porte-repères	
Câbles	0 387 14	37 x 9,5	31	non	0 387 16	
	0 387 15	70 x 15	7	non	0 387 17	
Adhésifs	0 387 27	17,5 x 6,5	98	oui	-	
	0 387 28	26 x 17	22	oui	-	
Viking 3	0 387 43	Pas 5	10,2 x 5,1	140	non	-
	0 387 44	Pas 6	10,2 x 6,1	105	non	-
ACS	0 387 09	15 x 27	26	non	-	
Plaques signalétiques	0 387 25	57 x 30	4	oui	-	
	0 387 04	triangle 50	4	oui	-	