

## Repères et accessoires pour table traçante Logcab™ 2



Pour table traçante réf. 0 385 40

Réf.	Repères vierges pour table traçante																
	Références tarifées au repère																
	<b>Mémocab - pour filerie et tous types d'appareils</b> S'utilisent en association avec les porte-repères Mémocab (p. 449)																
0 385 03 0 385 05 0 385 08	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Couleur</th> <th>Nbre maxi de caractères</th> <th>Dim.</th> <th>Nbre de repères/plaque</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blanc</td> <td>4</td> <td>11,5 x 4 mm</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Blanc</td> <td>8</td> <td>17,5 x 4 mm</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Blanc</td> <td>16</td> <td>29 x 4 mm</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	Couleur	Nbre maxi de caractères	Dim.	Nbre de repères/plaque	Blanc	4	11,5 x 4 mm	28	Blanc	8	17,5 x 4 mm	28	Blanc	16	29 x 4 mm	14
Couleur	Nbre maxi de caractères	Dim.	Nbre de repères/plaque														
Blanc	4	11,5 x 4 mm	28														
Blanc	8	17,5 x 4 mm	28														
Blanc	16	29 x 4 mm	14														
0 385 09	<b>Duplix - pour câbles</b> 2 repères blancs Fixation par collier Colring larg. 2,4 ou 3,5 mm (p. 456) Protection aux U.V. avec capot réf. 0 384 97 (p. 450)																
	<b>Adhésifs pour tous types d'appareils</b> Tenue optimale du support sur les matières plastiques et la tôle laquée																
0 385 07 0 385 50	Blanc - 17,5 x 8 mm Blanc - 26 x 17 mm																
	<b>Pour blocs de jonction Viking 3</b> Présentés par plaques de 100 repères prédécoupés																
0 395 00 0 395 01 0 395 02	Pour blocs pas de 5 mm Pour blocs pas de 6 mm Pour blocs pas de 8 mm																
	<b>Pour Osmoz</b> S'utilisent en association avec des cadres (p. 284)																
0 243 00 0 243 02 0 243 05 0 243 07	○ Blanc - petit modèle ● Alu - petit modèle ○ Blanc - modèle large ● Alu - modèle large																
	<b>Pour auxiliaires de commande et de signalisation</b> S'utilisent en association avec les portes-repères universels diamètre 22,5 et capots (8 x 27 ou 15 x 27 mm)																
0 385 11 0 385 12	○ Blanc - petit modèle (8 x 27 mm) ○ Blanc - modèle large (15 x 27 mm)																

Réf.	Accessoires pour table traçante
	<b>Dispositifs de marquage</b>
0 385 45	Stylo à encre noire Ø0,25 mm pour ambiance industrielle
0 385 46	Stylo à encre noire Ø0,35 mm pour ambiance industrielle
0 385 47	Feutre à encre noire pointe fine S'utilise avec l'adaptateur réf. 0 385 48 Ne pas utiliser en cas d'exposition à des solvants ou à des huiles
0 385 48	Pour utilisation intérieure Adaptateur pour stylo feutre Permet l'utilisation du stylo feutre réf. 0 385 47 avec la table traçante Logcab 2
0 385 38	Solvant de nettoyage Flacon de 30 ml
0 385 41	Kit entretien table Composé de 4 porte-stylos pour magasin, 1 outil de déverrouillage et plaquettes d'amorçage
	<b>Supports de plaques de repères</b> S'installent dans le cadre de positionnement de la table traçante Reçoivent les différents repères vierges
0 385 27 0 385 32 0 385 28	Pour repères Mémocab Pour repères Duplix Pour repères adhésifs et auxiliaires de commande et de signalisation
0 385 30	Pour repères Viking 3 réf. 0 395 00/01/02 (p. 447)