

Repères et accessoires pour table traçante Logcab™ 2

Dispositif de marquage pour table traçante



Stylos sans risque de bavure
 Capuchons à double joint pour
 éviter tout séchage de l'encre
 Encre à tenue industrielle

Choix du repère et du porte-repères pour table traçante

	Repères	Dim. (mm) larg. x haut.	Nombre repères / plaque	Adhésif	Porte-repères	
					Section (mm ²)	Réf.
Filerie	0 385 03	11,5 x 4	28	non	0,25 - 1,5	0 379 27 / 30
					0,75 - 4	0 379 28 / 31 / 44
					4 - 16	0 379 32
	0 385 05	17,5 x 4	28	non	0,25 - 1,5	0 379 36 / 20
					0,75 - 4	0 379 37 / 21 / 44
					4 - 16	0 379 38 / 22
					16 - 50	0 379 33
					50 - 95	0 379 34
					95 - 300	0 379 35
	0 385 08	29 x 4	14	non	0,25 - 1,5	0 379 40 / 10
					0,75 - 4	0 379 41 / 11 / 44
					4 - 16	0 379 42
16 - 50					0 379 43	
Câbles	0 385 05	11,5 x 4	28	non	0 377 12	
	0 385 08	29 x 4	14	non	0 387 42	
	0 385 09	37,3 x 5,2	2	non	Colring larg. 2,4 ou 3,5 + capot 0 384 97	
Appareils	0 385 05	11,5 x 4	28	non	0 377 10 (adhésif)	
	0 385 07	17,5 x 8	20	oui	-	
	0 385 09	26 x 17	6	oui	-	
Viking 3	0 395 00	Pas 5	9 x 4,3	100	non	-
	0 395 01	Pas 6	10 x 5,3	100	non	-
	0 395 02	Pas 8	10 x 7,3	100	non	-
ACS (Osmoz)	0 243 00 0 243 02	Petit modèle	24,6 x 8,8	1	non	0 243 15 (cadre rond) 0 243 18 (cadre carré)
	0 243 05 0 243 07	Modèle large	34,6 x 8,8	1	non	0 243 16 (cadre rond)