









Coffrets DRIVIA™

13 et 18 modules

Réseau Multimedia

DRIVIA 13 et 18

Nombre de modules	Coffrets		Portes		Rehausses coffrets	Rehausses coffret + platine	Plaque de fond	Platines + Habillages panneau contrôle Porte blanche ⁽¹⁾	Gaine Technique Logement (GTL)	
	13 modules	18 modules	Blanches	Transparentes					PREMIUM Complète	ACCESS A composer
13  (1 x 13)	4 012 11	-	4 013 31	4 013 41	4 013 71	4 013 81	4 013 51	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 ⁽²⁾ 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 ⁽²⁾	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)
18  (1 x 18)	-	4 012 21	4 012 31	4 012 41	4 012 71	-	4 012 51	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 ⁽²⁾ 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)
26  (2 x 13)	4 012 12	-	4 013 32	4 013 42	4 013 72	4 013 82	4 013 52	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 ⁽²⁾ 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 ⁽²⁾	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)
36  (2 x 18)	-	4 012 22	4 012 32	4 012 42	4 012 72	-	4 012 52	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 ⁽²⁾ 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)
39  (3 x 13)	4 012 13	-	4 013 33	4 013 43	4 013 73	4 013 83	4 013 53	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 ⁽²⁾ 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 ⁽²⁾	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)
52  (4 x 13)	4 012 14	-	4 013 34	4 013 44	4 013 74	4 013 84	4 013 54	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 85	1 couvercle 0 300 37 0 301 08 ⁽²⁾ 2 couvercles 0 300 39 0 301 09 ⁽²⁾	0 300 32 + 0 300 34 (1 couvercle) 0 300 31 (2 couvercles)
54  (3 x 18)	-	4 012 23	4 012 33	4 012 43	4 012 73	-	4 012 53	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 ⁽²⁾ 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)
72  (4 x 18)	-	4 012 24	4 012 34	4 012 44	4 012 74	-	4 012 54	4 011 91 4 011 81 4 011 82 + habillage : 4 011 89	2 couvercles 0 300 67 0 301 11 ⁽²⁾ 3 couvercles 0 300 68	0 301 05 + 0 301 06 (2 couvercles) 0 301 07 (3 couvercles)

	PRÊT-À-POSER	13 modules		18 modules	
					
TV sur RJ ⁽¹⁾⁽²⁾	Optimum auto ^{Gigabit} 8 RJ dont 8 TV maxi	4 132 64		4 182 64	
	Optimum manuel ^{Gigabit} 8 RJ dont 4 TV maxi	4 132 63		4 182 63	
TV sur RJ Ready ⁽¹⁾⁽³⁾	Triple Play ^{Gigabit} 8 RJ (TV en option)	4 132 62		4 182 62	
	Double Play ^{Gigabit} 8 RJ (TV en option)	4 132 61		4 182 61	
	COFFRETS BASIQUES ÉQUIPÉS AVEC BRASSAGE Autres coffrets basiques à équiper sans brassage (p. 628)				
TV sur RJ Ready ⁽¹⁾⁽³⁾	Basique Double Play ^{Gigabit}				
	4 RJ dont 2 TV maxi	4 132 50		4 182 50	
	Basique Grade 2 TV				
	4 RJ dont 2 TV maxi	4 132 48		4 182 48	
	4 RJ (TV en option)	4 132 47		4 182 47	
TV sur Coaxial ⁽⁴⁾	Basique				
	8 RJ et 4 TV	4 132 19		-	
	4 RJ et 2 TV	4 132 18		-	

1 : Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'arrêté sur les réseaux de communication
 2 : Coffrets de communication équipés pour applications de Grade 3 TV
 3 : Coffrets de communication pré-équipés pour applications de Grade 2 TV
 4 : Coffrets de communication équipés pour applications de Grade 1 ou 2

1 : L'habillage pour platine 13 modules existe également avec une porte transparente réf 4 011 88
 2 : Mi-longueur