

# DRIVIA 18

## coffrets 18 modules par rangée



Tableau de choix **p. 470-471**  
Caractéristiques techniques **p. 480**

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11  
Conformes à la norme IEC 60670-24  
Conformes à la norme IEC 62208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

### Réf. Coffrets 18 modules par rangée

Blanc RAL 9003  
- rails inclinables 3 positions et extractibles  
- espace sous rails : 40 mm  
- entraxe entre rails : 125 mm  
- Classe II avec plaques de fond isolantes (ci-contre)  
- IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)  
Livrés avec :  
- bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection  
- 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 21)  
Capacités des borniers sur page technique (p. 480)  
- obturateurs séparables par module et demi-module  
- accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA clip  
- accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) DRIVIA easy  
- porte plans adhésif  
- planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires  
- 1 porte-étiquette par rangée  
Se montent sur goulottes GTL (saillie) (p. 472) dans bac d'encastrement (p. 473) ou sur mur

| Réf.     | Nbre de rangées | Haut. (mm) | Larg. (mm) | Ep. (mm) |
|----------|-----------------|------------|------------|----------|
| 4 012 21 | 1               | 250        | 355        | 103,5    |
| 4 012 22 | 2               | 375        | 355        | 103,5    |
| 4 012 23 | 3               | 500        | 355        | 103,5    |
| 4 012 24 | 4               | 625        | 355        | 103,5    |

### Portes IP 40 - IK 07

Charnières non visibles porte fermée  
Reçoivent les serrures réf. 4 013 91

**Blanches RAL 9003**  
4 012 31 Pour coffret réf. 4 012 21  
4 012 32 Pour coffret réf. 4 012 22  
4 012 33 Pour coffret réf. 4 012 23  
4 012 34 Pour coffret réf. 4 012 24

### Transparentes

4 012 41 Pour coffret réf. 4 012 21  
4 012 42 Pour coffret réf. 4 012 22  
4 012 43 Pour coffret réf. 4 012 23  
4 012 44 Pour coffret réf. 4 012 24

### Répartition par peignes

DRIVIA tubes  
Peignes monophasés HX<sup>3</sup> et VX<sup>3</sup> pour DRIVIA 18 ou 13 modules  
4 050 42 2 rangées : 1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux  
4 050 43 3 rangées : 1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux  
4 050 44 4 rangées : 1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux

### Réf. Habillage DRIVIA 18 modules pour platine 13 modules

Blanc RAL 9003  
Permet d'intégrer les platines réf. 4 011 81/82/91 sous un format 18 modules  
4 011 89 Equipé d'une porte blanche  
Peut recevoir la porte transparente réf. 4 012 41  
Dimensions (en mm) : 250 x 355 x 103,5 (H x l x ép.)

### Rehausses pour coffrets DRIVIA 18 modules

Blanc RAL 9003  
Épaisseur 50 mm  
Permettent d'augmenter le volume de câblage  
4 012 71 Pour coffret 1 rangée  
4 012 72 Pour coffret 2 rangées  
4 012 73 Pour coffret 3 rangées  
4 012 74 Pour coffret 4 rangées

### Accessoires pour coffrets DRIVIA 18 modules

4 050 57 **Bornier de terre à connexion automatique 5 + 45**  
5 x 6 à 25 mm<sup>2</sup> + 45 x 1,5 à 4 mm<sup>2</sup> (long. 332 mm)

### Borniers isolés IP 2X

1 x 10 à 35 mm<sup>2</sup> + 5 x 6 à 25 mm<sup>2</sup> (long. 62 mm)  
0 048 15 Neutre (bleu)  
0 048 16 Phase (noir)

### Plaques de fond

Permettent d'obtenir une isolation Classe II  
Se montent sur coffrets DRIVIA 18 ou rehausse 18 modules  
4 012 51 Pour coffret 1 rangée  
4 012 52 Pour coffret 2 rangées  
4 012 53 Pour coffret 3 rangées  
4 012 54 Pour coffret 4 rangées

### Serrure à clé

4 013 91 N° 850

### Porte plans

4 013 89 Adhésif, se fixe sur les coffrets ou portes DRIVIA 13/18 modules et coffrets Atlantic et Marina ou sur les portes métal et plastique

### Finition coffret/goulotte GTL DRIVIA 13 et 18

4 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte

### Obturateurs

Blanc RAL 9003  
Séparables par module et demi-module  
0 016 60 5 modules  
0 016 62 13 modules  
0 016 64 18 modules

Coffrets DRIVIA 13,  
13 modules par rangée **p. 481**