

XL³ 125

coffrets de distribution 18 modules



IP 40 – IK 09 avec porte

IP 30 – IK 08 sans porte


Classe II

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C


Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11

Conformes à la norme IEC 60670-24

Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Réf.	Coffrets 18 modules				
	Capacité 18 modules par rangée Blanc RAL 9003 Coffrets totalement réversibles (châssis, coffret, porte) Livrés avec : - châssis extractible et pivotant (équipé de rails) - rails  2 positions (pour intégrer des produits modulaires, ou un DPX ³ 160). Les rails peuvent être démontés individuellement sans outil - entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil - plastrons ¼ de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des circuits - bornier de terre à connexion automatique (démontable sans outil) - 1 support pour appareillage Mosaic - planche étiquette adhésive pour l'identification des circuits (marquage par module) Entraxe entre rails de 150 mm Peuvent être équipés avec des plaques perforées ou pleines pour monter des produits non modulaires (2, 3 ou 4 rangées seulement) Portes à commander séparément				
	Nbre de rangées	Nbre de modules	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
4 016 11	1	18	300	450	128
4 016 12	2	36	450	450	128
4 016 13	3	54	600	450	128
4 016 14	4	72	750	450	128

Réf.	Coffrets de branchement d'abonné				
	Blanc RAL 9003 Permettent la réalisation de coffrets de branchement à puissance limitée (tarif bleu) en s'associant aux coffrets 1, 2, 3 ou 4 rangées Livrés complets avec platine, rail  pouvant recevoir jusqu'à 4 modules supplémentaires Positionnement de la platine à droite, à gauche ou centrée Dimensions : 300 x 450 x 128 mm Pour disjoncteur de branchement seul réf. 4 011 91 avec fenêtre modulaire pouvant recevoir jusqu'à 4 modules supplémentaires 4 016 52 Pour disjoncteurs de branchement et compteurs monophasés agréés Enedis 4 016 53 Répond aux spécifications Enedis - CPT-M&S SPE 100 15 A (réf. 4 011 81) et 13 006 A (réf. 4 011 82)				

Réf.	Portes - IP 40 - IK 09	
	Pour coffrets XL ³ 125 Portes réversibles Equipables d'une serrure n° 850 (réf. 4 018 51)	
	Blanches RAL 9003 4 018 61 Pour coffret 1 rangée réf. 4 016 11/52/53 4 018 62 Pour coffret 2 rangées réf. 4 016 12 4 018 63 Pour coffret 3 rangées réf. 4 016 13 4 018 64 Pour coffret 4 rangées réf. 4 016 14	
	Transparentes 4 018 71 Pour coffret 1 rangée réf. 4 016 11/52/53 4 018 72 Pour coffret 2 rangées réf. 4 016 12 4 018 73 Pour coffret 3 rangées réf. 4 016 13 4 018 74 Pour coffret 4 rangées réf. 4 016 14	
	Accessoires	
	Serrure à clé 4 018 51 Pour équiper les portes blanches et transparentes Livrée avec clé n° 850	
	Kit de jumelage 4 018 45 Pour jumelage vertical ou horizontal de 2 coffrets XL ³ 125	
	Pattes de fixation 4 018 56 Jeu de 4 pattes pour fixation extérieure du coffret sans percer le fond	
	Pochette à plans 4 018 44 Pochette adhésive pour conserver des documents à l'intérieur du coffret	
	Obturbateur RAL blanc 9003 0 016 60 Séparable par module ou demi-module 5 modules	
	Plastron plein 18 modules 4 018 55 Pour coffrets XL ³ 125, 2, 3 ou 4 rangées Permet l'intégration de produits non modulaires (auxiliaire de commande et de signalisation)	
	Platine perforée 4 018 53 Peut être utilisée à la place d'un rail  pour intégrer des produits non modulaires Pour coffrets XL ³ 125, 18 modules - Hauteur 150 mm	
	Support double pour coffret 4 018 57 Support de fixation pour bornier Jeu de 2 supports pour installation de borniers ou support vide supplémentaire	
	Accessoire de fixation pour appareillage Mosaic 4 018 50 Permet de fixer un mécanisme 2 modules sur le côté du coffret	