

XL³ 160 - 24 modules par rangée

coffrets de distribution isolants "prêts à l'emploi"



4 018 04 + cornet de finition 0 201 60 (p. 474)

4 018 15

Enveloppes permettant la réalisation d'ensembles protégés par isolation totale (équivalente aux appareils de Classe II) conformément à la NF EN 61439-2 et -3

Châssis extractible avec rails montés
Livrés avec bornier de terre automatique RAL 7035

Livrés complets avec rails et plastrons. Portes à commander séparément
Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3

IP 43 - IK 07 avec joint et porte

IP 40 - IK 07 avec porte

IP 30 - IK 04 sans porte

Flancs latéraux amovibles. Haut et bas amovibles et sécables pour

insérer la plaque passe-câbles découpable

Bracelets de guidage de fils pour circulation verticale

Réf. Tout modulaire

Réf.	Peuvent recevoir les DPX ³ 160					
	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
4 018 02	2	48	450	575	147	
4 018 03	3	72	600	575	147	
4 018 04	4	96	750	575	147	
4 018 05	5	120	900	575	147	
4 018 06	6	144	1050	575	147	

Tout modulaire avec espace dédié

Reçoivent les kits branchement à puissance limitée (tarif bleu) mono et triphasés et le kit branchement à puissance surveillée (tarif jaune) à commander séparément
Peuvent recevoir le DPX 160 sur le rail réf. 0 200 00 et plastron réf. 0 203 60 + 0 203 91 pour une utilisation en coffret divisionnaire

Réf.	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
4 018 15	3	72	900	575	147	
4 018 16	4	96	1050	575	147	

XL³ 160 - 24 modules par rangée

coffrets de distribution encastrés "prêts à l'emploi"



0 200 13 + porte 0 202 83

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP

Livrés complets :

- boîte d'encastrement métal

- châssis extractible avec rails montés

- barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous

1,5 à 10 mm², 2 trous 35 mm²

- cadre d'habillage et plastrons isolants

Profondeur d'encastrement : 100 mm mini

Capacité 24 modules par rangée

RAL 7035

Portes plates à commander séparément (p. 502)

Peuvent recevoir les DPX³ 160

IP 40 - IK 08 avec porte

IP 30 - IK 04 sans porte

Réf. Tout modulaire

Réf.	Nbre de rangées	Nbre de modules	Façade		Boîte		
			haut. (mm)	larg. (mm)	haut. (mm)	larg. (mm)	
0 200 13	3	72	695	670	640	617	
0 200 14	4	96	845	670	790	617	
0 200 15	5	120	995	670	940	617	
0 200 16	6	144	1145	670	1090	617	

Tout modulaire avec espace dédié

Reçoivent le kit branchement à puissance limitée (tarif bleu) monophasé réf. 0 202 30

Réf.	Nbre de rangées	Nbre de modules	Façade		Boîte		
			haut. (mm)	larg. (mm)	haut. (mm)	larg. (mm)	
0 200 25	3	72	995	670	940	617	
0 200 26	4	96	1145	670	1090	617	