

XL³ 160

coffrets de distribution métal "prêts à l'emploi"



0 200 06



0 200 04

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP
 Châssis extractible avec rails montés
 Barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5 à 10 mm² et 2 trous 35 mm²
 Capacité 24 modules par rangée
 RAL 7035
 Livrés complets avec rails et plastrons
 Portes à commander séparément
 Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3
 IP 43 - IK 08 avec joint et porte
 IP 40 - IK 08 avec porte
 IP 30 - IK 07 sans porte
 Flancs latéraux amovibles
 Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découparable (à commander séparément)

Réf. Tout modulaire

Réf.	Peuvent recevoir les DPX ³ 160 Appareils modulaires, Vistop ≤ 125 A					
	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
0 200 02	2	48	450	575	147	
0 200 03	3	72	600	575	147	
0 200 04	4	96	750	575	147	
0 200 05	5	120	900	575	147	
0 200 06	6	144	1050	575	147	

XL³ 160

portes et accessoires



0 202 55



0 202 73



0 202 83

Réf.	Portes				
	Livrées avec poignée à barillets interchangeables 2 points de condamnation haut et bas (pour portes hauteur 900 à 1050 mm)				
	Galbées Distance plastron/porte métal : 57 mm Pour coffret hauteur (mm)				
	Métal				
0 202 52	450				
0 202 53	600				
0 202 54	750				
0 202 55	900				
0 202 56	1050				
	Plates Distance plastron porte : - métal : 38 mm - vitrée : 34 mm Pour coffret hauteur (mm)				
	Métal				
0 202 72 ¹	450				
0 202 73 ¹	600				
0 202 74 ¹	750				
0 202 75 ¹	900				
0 202 76 ¹	1050				
	Vitrée				
0 202 82 ¹	450				
0 202 83 ¹	600				
0 202 84 ¹	750				
0 202 85 ¹	900				
0 202 86 ¹	1050				
	Equipements pour portes				
	Barillets à clé pour portes métal ou vitrées				
0 202 91	Type 405				
0 202 92	Type 455				
0 202 93	Type 1242E				
0 202 94	Type 2433A				
0 201 30	Joint pour IP 43 Livré prêt à l'emploi Longueur 5,5 m pour coffrets et armoires				
	Pochettes autocollantes pour plans				
	Ouvertes - RAL 7035				
	Dim. extérieures				
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 365 80	235	340	200	310	18
0 365 81	165	260	130	230	18
	Fermée - RAL 7035				
0 365 82	Rigide, plastique, IP 50 Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm				
	Transparente				
0 097 99	Plastique souple A4 - 305 x 220 mm				
	Accessoires				
0 200 20	Plaque d'entrée de câbles Plaque découparable pour coffrets XL ³ 160 métal				
0 200 35	Support de fixation de câbles Permet le maintien des câbles à l'entrée du coffret				
0 201 00	Pattes de fixation murale Jeu de 4 pattes métal pour coffrets et armoires IP 43				
0 200 21	Plaque à embouts 2 x Ø4 à 32 mm et 2 x Ø4 à 20 mm				

1 : Non adaptées au Vistop poignée frontale

Répartition HX³ et VX³ optimisée p. 419, 420 et 508 à 511
 Bornier IP 2X à connection automatique p. 505