

Borniers et répartiteurs modulaires monoblocs

tableaux de choix

BORNIERES					COFFRETS									
Fixation	Borniers nus	Borniers IP 2X			DRIVIA 13	DRIVIA 18	Cache-bornes			Coffret 27 modules	Coffrets modulaires encastrés	Plexo ³ 12 modules	Plexo ³ 18 modules	XL ³ 125
		Terre	Neutre	Phase			0 013 04	0 013 06	0 013 08					
Horizontale sur supports de rails		4 050 55			•									
		4 050 57				•								
Horizontale avec support vide	0 048 01	0 048 30	0 048 40	0 048 50	• ⁽¹⁾						• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾
	0 048 03	0 048 32	0 048 42	0 048 52	• ⁽¹⁾						• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾
	0 048 05	0 048 34	0 048 44	0 048 54	• ⁽¹⁾						• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾
	0 048 06	0 048 35	0 048 45	0 048 55	• ⁽¹⁾						• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾
	0 048 07	0 048 36	0 048 46	0 048 56	• ⁽¹⁾						• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾
		4 048 39				• ⁽¹⁾						• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽³⁾
Verticale sur supports de rails			0 048 15	0 048 16	•	•				•				
	0 048 22	0 048 30	0 048 40	0 048 50	•	•				•				
	0 048 24	0 048 32	0 048 42	0 048 52	•	•				•				
Sur châssis		0 050 50									•			
		0 050 51									•			
		0 050 53									•	•		
		0 050 54											•	•
			0 048 15	0 048 16							•			
	0 048 20	0 048 30	0 048 40	0 048 50							•			
	0 048 22	0 048 32	0 048 42	0 048 52			•				•			
	0 048 24	0 048 34	0 048 44	0 048 54				•			•			
	0 048 25	0 048 35	0 048 45	0 048 55					•		•			
		0 048 36	0 048 46	0 048 56							•			
	0 048 38									•				
	4 048 39									•				
Directe sur rail		0 050 50			•	•				•	•	•	•	•
		0 050 51			•	•				•	•	•	•	•
			0 048 15	0 048 16	•	•				•	•	•	•	•
	0 048 22	0 048 32	0 048 42	0 048 52	•	•				•	•	•	•	•
	0 048 24	0 048 34	0 048 44	0 048 54	•	•				•	•	•	•	•
Sur rail avec support universel réf. 0 048 11		0 050 50			•	•				•	•	•	•	•
		0 050 51			•	•				•	•	•	•	•
			0 048 15	0 048 16	•	•				•	•	•	•	•
	0 048 20	0 048 30	0 048 40	0 048 50	•	•				•	•	•	•	•
	0 048 22	0 048 32	0 048 42	0 048 52	•	•				•	•	•	•	•
	0 048 24	0 048 34	0 048 44	0 048 54	•	•				•	•	•	•	•
	0 048 25	0 048 35	0 048 45	0 048 55	•	•				•	•	•	•	•
		0 048 36	0 048 46	0 048 56	•	•				•	•	•	•	•
		0 048 38			•	•				•	•	•	•	•
		4 048 39			•	•				•	•	•	•	•
Sur barreau plat réf. 0 048 19		0 050 50								•	•	•	•	•
		0 050 51								•	•	•	•	•
			0 048 15	0 048 16						•	•	•	•	•
	0 048 20	0 048 30	0 048 40	0 048 50						•	•	•	•	•
	0 048 22	0 048 32	0 048 42	0 048 52						•	•	•	•	•
	0 048 24	0 048 34	0 048 44	0 048 54						•	•	•	•	•
	0 048 25	0 048 35	0 048 45	0 048 55						•	•	•	•	•
		0 048 36	0 048 46	0 048 56						•	•	•	•	•
	0 048 38								•	•	•	•	•	
	4 048 39								•	•	•	•	•	

1 : avec support vide réf. 4 048 18
 2 : avec support vide réf. 4 048 17
 3 : avec support vide réf. 4 048 21

REPARTITEURS MODULAIRES A BARREAUX ETAGES 40 à 160 A

Ie 40°C ⁽¹⁾ (A)	Bipolaires Nombre et section maxi en conducteur souple (mm ²)			Tétrapolaires Nombre et section maxi en conducteur souple (mm ²)		
	Réf.	Arrivée	Départs	Réf.	Arrivée	Départs
40	4 004 00	1 x 10	2 x 10 + 10 x 4	4 004 04	1 x 10	2 x 10 + 10 x 4
100	4 004 01	1 x 16	1 x 16 + 5 x 10	4 004 05	1 x 16	1 x 16 + 5 x 10
	4 004 02	1 x 16	2 x 16 + 8 x 10	4 004 06	1 x 16	2 x 16 + 8 x 10
125	4 004 03	1 x 25	3 x 16 + 11 x 10	4 004 07	1 x 25 ⁽²⁾	3 x 16 + 8 x 10
				4 004 08	1 x 25	3 x 16 + 7 x 10
				4 004 09	1 x 25	3 x 16 + 11 x 10
160				4 004 10	1 x 35 ⁽²⁾	2 x 25 + 1 x 16 + 12 x 10
				4 004 11	1 x 70 ⁽²⁾	2 x 16/25 ⁽³⁾ + 4 x 16 + 8 x 10

1 : courant assigné d'emploi à 40°C
 2 : arrivée externe
 3 : 4 embouts 25 mm² livrés avec le répartiteur