

# Maison connectée

## tableau de choix - installation connectée "with Netatmo"

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté		Câblage 230V~	Sans fils	Self-e sans fils, sans pile	
<b>COMMANDES D'ECLAIRAGE (p. 578 à 584)</b>					
Simple	Céliane	○ Blanc	0 677 21A / 0 677 97A <sup>(1)</sup>	0 677 23A	0 677 23L
		○ Titane	0 677 71A / 0 677 98A <sup>(1)</sup>	0 677 73A	0 677 73L
		● Graphite	0 648 91A / 0 677 99A <sup>(1)</sup>	0 648 93A	0 677 79L
	dooxie	○ Blanc	6 000 81A / 6 000 90A <sup>(1)</sup>	6 000 83A	6 000 83L
		● Effet Aluminium	6 001 81A / 6 001 90A <sup>(1)</sup>	6 001 83A	-
	Mosaic	○ Blanc	0 777 01LA / 0 777 08LA <sup>(1)</sup>	0 777 23LA	0 770 53L
	Plexo	● Gris	0 698 75L / 0 698 76L <sup>(1)</sup>	-	0 698 74L
		● Anthracite	0 698 95L / 0 698 96L <sup>(1)</sup>	-	0 698 94L
		● Sable	-	-	0 698 93L
	Living Now <sup>(2)</sup>	○ Blanc	-	-	0 698 84L
1 module		BTK4411C <sup>(1)</sup>	BTK4003CWI	-	
2 modules	BTK4413CM2	BTK4003CW	-		
Double	Céliane	○ Blanc	0 677 22A	0 677 24A	0 677 24L
		○ Titane	0 677 72A	0 677 74A	0 677 74L
		● Graphite	0 648 92A	0 648 94A	0 677 80L
	dooxie	○ Blanc	6 000 82A	6 000 88A	6 000 88L
		● Effet Aluminium	6 001 82A	6 001 88A	-
	Mosaic	○ Blanc	0 777 02LA	0 777 24LA	0 770 54L
	Plexo	● Gris	-	-	0 698 19L
		● Anthracite	-	-	0 698 36L
		● Sable	-	-	0 698 57L
	Living Now <sup>(2)</sup>	○ Blanc	-	-	0 698 35L
2 modules		-	BTK4003DCW	-	
Ambiances couleurs	Céliane	○ Blanc	-	0 677 67	-
		○ Titane	-	0 677 68	-
		● Graphite	-	0 677 69	-
	dooxie	○ Blanc	-	6 000 97	-
		● Effet Aluminium	-	6 001 97	-
	Mosaic	○ Blanc	-	0 777 10L	-
Pack extension (prise connectée + commande sans fils + interrupteur filaire sans Neutre)	Céliane	○ Blanc	0 676 30A	-	-
		○ Titane	0 676 31A	-	-
		● Graphite	0 676 25A	-	-
	dooxie	○ Blanc	6 006 90A	-	-
● Effet Aluminium	6 007 90A	-	-		
Télérupteur	1 module	4 121 70	-	-	
Micromodule pour éclairage	ON/OFF	0 648 88	-	-	
	Variation	0 648 99	-	-	
Détecteur de mouvement		-	0 648 75	-	
<b>PRISE ET SORTIE DE CÂBLE (p. 585, 591)</b>					
Prise	Céliane	○ Blanc	0 677 25A / 0 676 38A <sup>(3)</sup>	-	-
		○ Titane	0 677 75A / 0 676 39A <sup>(3)</sup>	-	-
		● Graphite	0 648 95A / 0 676 45A <sup>(3)</sup>	0 648 87 (prise mobile)	-
	dooxie	○ Blanc	6 003 91A / 6 006 98A <sup>(3)</sup>	-	-
		● Effet Aluminium	6 004 91A / 6 007 98A <sup>(3)</sup>	-	-
	Mosaic	○ Blanc	0 777 11LA / 0 777 38LA <sup>(3)</sup>	-	-
	Plexo	● Gris	0 698 72L	-	-
		● Anthracite	0 698 92L	-	-
		○ Blanc	0 698 82L	-	-
	Living Now	○ Blanc	BTKW4142AC <sup>(4)</sup>	-	-
● Noir mat		BTKG4142AC <sup>(4)</sup>	-	-	
● Sable		BTKM4142AC <sup>(4)</sup>	-	-	
Sortie de câble	○ Blanc	0 648 79	-	-	
	○ Titane	0 648 82	-	-	
	● Graphite	0 648 83	-	-	
	● Effet Aluminium	0 648 98	-	-	
<b>GESTION DE L'ENERGIE (p. 592 à 593)</b>					
Contacteur	1 module	4 121 71	-	-	
Délesteur	1 module	4 121 72	-	-	
Contact sec	1 module	4 121 73	-	-	
Compteurs d'énergie	monophasé	1 module	4 120 15	-	
	triphasé	1 module	4 121 75	-	
Ecocompteur <sup>(5)</sup>	5 modules	4 120 32 / 4 120 33 <sup>(6)</sup>	-	-	

(1) Version avec Neutre - (2) A équiper d'enjoliveur (p. 598 à 599) - (3) Lot de 3 prises - (4) A équiper de plastron de finition (p. 585) - (5) Peut fonctionner sans pack de démarrage  
(6) Version pack, livré avec 3 transformateurs de courant

**+ PACK DE DEMARRAGE OBLIGATOIRE (p. 577)**



Home + Control

# Maison connectée

## tableau de choix - installation connectée "with Netatmo" (suite)

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté			Câblage 230V~	Sans fils	Self-e sans fils, sans pile	
<b>COMMANDES POUR VMC (p. 591)</b>						
<b>Micromodule pour moteur de VMC</b>			<b>0 677 66<sup>(2)</sup></b>			
<b>Commande</b>	Céliane	<input type="radio"/> Blanc	-	0 677 61A	-	
		<input type="radio"/> Titane	-	0 677 62A	-	
		<input checked="" type="radio"/> Graphite	-	0 677 63A	-	
	dooxie	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 20A	-	
		<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 03A	-	
	Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	-	0 777 07LA	-	
Living Now <sup>(1)</sup>	2 modules	-	BTK3583CW	-		
<b>COMMANDES POUR OUVRANTS (p. 586 à 587)</b>						
<b>Commande</b>	Céliane	<input type="radio"/> Blanc	0 677 26A	0 676 46A	0 676 46L	
		<input type="radio"/> Titane	0 677 76A	0 676 47A	0 676 47L	
		<input checked="" type="radio"/> Graphite	0 648 96A	0 648 97A	0 677 64L	
	dooxie	<input type="radio"/> Blanc	6 000 86A	6 000 87A	6 000 87L	
		<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	6 001 86A	6 001 87A	-	
	Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	0 777 06LA	0 777 46LA	0 770 55L	
	Plexo	<input checked="" type="radio"/> Gris	-	-	0 698 73L	
		<input checked="" type="radio"/> Anthracite	-	-	0 698 83L	
	Living Now <sup>(1)</sup>	1 module	BTK4027C	BTK4027CWI	-	
		2 modules	BTK4027CM2	BTK4027CW	-	
	<b>Module connecté pour porte de garage et portail</b>			0 676 96	-	-
	<b>Passerelle Bubendorff</b>				BU050610 (fiche)	-
<b>Micromodule</b>			0 676 97	-	-	
<b>COMMANDES DE SCENARIOS (p. 594 à 596)</b>						
<b>Départ/Arrivée</b>	Céliane	<input type="radio"/> Blanc	-	0 648 72A	0 648 72L	
		<input type="radio"/> Titane	-	0 648 73A	0 648 73L	
		<input checked="" type="radio"/> Graphite	-	0 648 74A	0 677 85L	
	dooxie	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 85A	6 000 85L	
		<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 85A	-	
	Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	-	0 777 15LA	0 770 56L	
Living Now <sup>(1)</sup>	1 module	-	BTK4570CWI	-		
	2 modules	-	BTK4570CW	-		
<b>Lever/Coucher</b>	Céliane	<input type="radio"/> Blanc	-	0 648 84A	0 648 84L	
		<input type="radio"/> Titane	-	0 648 85A	0 648 85L	
		<input checked="" type="radio"/> Graphite	-	0 648 86A	0 677 86L	
	dooxie	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 84A	6 000 84L	
		<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 84A	-	
	Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	-	0 777 18LA	0 770 57L	
Living Now <sup>(1)</sup>	1 module	-	BTK4574CWI	-		
	2 modules	-	BTK4574CW	-		
<b>4 scénarios</b>	Céliane	<input type="radio"/> Blanc	-	0 677 55A	0 677 55L	
		<input type="radio"/> Titane	-	0 677 56A	0 677 56L	
		<input checked="" type="radio"/> Graphite	-	0 677 57A	0 677 69L	
	dooxie	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 91A	6 000 91L	
		<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 91A	-	
	Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	-	0 777 09LA	0 770 26L	
Living Now <sup>(1)</sup>	2 modules	-	BTK4575CW	-		
<b>EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES (p. 597)</b>						
<b>Emetteur ON/OFF pour interrupteur ou poussoir</b>			0 676 94	-	-	
<b>Télécommande de poche 4 scénarios</b>			-	0 676 95	-	

(1) A équiper d'enjoliveur (p. 618)

(2) Peut être commandé par une commande pour VMC sans fils

### + PACK DE DEMARRAGE OBLIGATOIRE (p. 577)



Home + Control

VERSION APPAREILLAGE		
Céliane	<input type="radio"/> Blanc	0 677 00A
	<input type="radio"/> Titane	0 677 70A
	<input checked="" type="radio"/> Graphite	0 648 90A
dooxie	<input type="radio"/> Blanc	6 006 70A
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	6 007 70A
Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	0 777 00LA
Living Now	2 modules	BTK4500C

OU

VERSION MODULAIRE	
Module Control	4 121 81
Pack module Control + contacteur connecté	4 121 91
Pack Green'up Access	0 904 87

## Maison connectée

### tableau de choix - installation connectée "with Netatmo" (suite)

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté		Câblage 230V~	Sans fils	
<b>GESTION CHAUFFAGE / CLIMATISATION (p. 588 à 590)</b>				
<b>Thermostat Modulant Intelligent</b>	saillie <input type="radio"/> Blanc	-	<i>OTH-PRO</i>	 Home + Control
<b>Thermostat</b>	encastré <input type="radio"/> Blanc	<b>0 490 38</b>	-	
	<input checked="" type="radio"/> Noir	<b>0 490 39</b>	-	
	saillie <input type="radio"/> Blanc	<b>0 490 40</b>	-	 Home + Control
		-	<b>NTH-PRO</b>	
<b>Starter Pack Têtes Thermostatiques Intelligentes</b>		-	<b>NVP-PRO</b>	 Home + Control Netatmo Energie
<b>Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle</b>		-	<b>NAV-PRO</b>	
<b>Thermostat connecté pour système CVC</b>	encastré <input type="radio"/> Blanc	<b>0 490 43</b>	-	 Home + Control
	<input checked="" type="radio"/> Noir	<b>0 490 44</b>	-	
	saillie <input type="radio"/> Blanc	<b>0 490 45</b>	-	
<b>Commande Intelligente de Climatiseur</b>		<b>NAC-PRO-EC<sup>(1)</sup></b>	-	
<b>SECURITE (p. 600 à 603)</b>				
<b>Kit système d'Alarme Vidéo Intelligent</b>	<input type="radio"/> Alu / Or <input type="radio"/> Blanc	<b>NBU-AS-PRO<sup>(1)</sup></b>	-	 Home + Security
<b>Caméra Intérieure Intelligente</b>	<input type="radio"/> Alu / Or	<b>NSC-PRO<sup>(1)</sup></b>	-	
<b>Sirène Intérieure Intelligente</b>	<input type="radio"/> Blanc	-	<b>NIS01-PRO</b>	
<b>Détecteurs d'Ouverture Intelligents</b>	<input type="radio"/> Blanc	-	<b>DTG-PRO</b>	
<b>Caméra Extérieure Intelligente</b>	<input checked="" type="radio"/> Alu / Noir	<b>NOC-PRO</b>	-	
<b>Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène</b>	<input checked="" type="radio"/> Alu / Noir	<b>NOC-S-PRO</b>	-	
	<input type="radio"/> Blanc	<b>NOC-S-W-PRO</b>	-	
<b>Sonnette Vidéo Intelligente</b>	<input checked="" type="radio"/> Alu / Noir	<b>NDB-PRO</b>	-	
<b>Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent</b>	<input type="radio"/> Blanc	-	<b>NCO-PRO</b>	
<b>Détecteur de Fumée Intelligent</b>	<input type="radio"/> Blanc	-	<b>NSA-PRO-FR</b>	
<b>CONTROLE D'ACCES (p. 604-1)</b>				
<b>Poste intérieur audio-vidéo Classe 300EOS with Netatmo</b>	<input type="radio"/> Blanc	<b>BT344845</b>	-	 Home + Control Home + Security
	<input checked="" type="radio"/> Noir	<b>BT344885</b>	-	
<b>Kit portier audio-vidéo Classe 300EOS with Netatmo</b>	<input type="radio"/> Poste blanc	<b>BT363916</b>	-	 Home + Control Home + Security
	<input checked="" type="radio"/> Platine noire	<b>BT363928</b>	-	
	<input checked="" type="radio"/> Poste noir <input checked="" type="radio"/> Platine noire	<b>BT363928</b>	-	
<b>Poste intérieur audio-vidéo Classe 100X</b>	<input type="radio"/> Blanc	<b>BT344682</b>	-	 Home + Security
<b>Kit portier audio-vidéo Classe 100X</b>	<input type="radio"/> Poste blanc <input checked="" type="radio"/> Platine alu	<b>BT364614</b>	-	
<b>BIEN-ETRE (p. 603 à 604)</b>				
<b>Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent</b>	<input checked="" type="radio"/> Cuivré	<b>NHC-EC<sup>(1)</sup></b>	-	 Healthy Home Coach
<b>Station Météo Intelligente</b>	<input checked="" type="radio"/> Alu	<b>NWS01-EC<sup>(1)</sup></b>	-	 Netatmo Weather
<b>Module Intérieur Intelligent Additionnel pour Station Météo</b>	<input checked="" type="radio"/> Alu	-	<b>NIM01-WW</b>	
<b>Anémomètre Intelligent pour Station Météo</b>	<input checked="" type="radio"/> Noir	-	<b>NWA01-WW</b>	
<b>Pluviomètre Intelligent pour Station Météo</b>	<input checked="" type="radio"/> Noir / Transparent	-	<b>NRG01-WW</b>	

(1) Avec adaptateur secteur pour alimentation par prise de courant